

DA 4298 W Puristic Plus  
Wandschouwafzuigkap  
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



- Tijdloos design – roestvrij stalen scherm met 898 mm breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Krachtig – 630 m<sup>3</sup>/h in de Boosterstand
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele

**A++**

EAN: 4002516030942 / Materiaalnummer: 10884460 / Oud Materiaalnummer: 28429850NL

<b>Model</b>	
Wandschouwafzuigkap	•
<b>Functies</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUW 20
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
RAL-kleur als speciaal ontwerp mogelijk	•
Individuele aanpassingen op verzoek van de klant mogelijk	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	26,7
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	3
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x Watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	670 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	190
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	390
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	630

DA 4298 W Puristic Plus  
Wandschouwafzuigkap  
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516030942 / Materiaalnummer: 10884460 / Oud Materiaalnummer: 28429850NL

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
<b>Luchtcirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	110
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	185
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	58,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsschakelaar	•
<b>Technische gegevens</b>	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	685–1005
Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm	815–1135
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	685
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005
Hoogte van kap in mm	62
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	815
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1135
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450


DA 4298 W Puristic Plus  
Wandschouwafzuigkap  
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



EAN: 4002516030942 / Materiaalnummer: 10884460 / Oud Materiaalnummer: 28429850NL

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	25,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,08
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•
Terugslagklep	•
<b>Bij te bestellen accessoires</b>	
Actief koolstoffilter	Nein
Regenereerbaar actief koolstoffilter	DKF 12-R

DA 4298 W Puristic Plus  
Wandschouwafzuigkap  
met energiebesparende led-verlichting en comfortabele tiptoetsen.



DA 4298 (Installation drawing)