

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



- Familiedesign – gebaseerd op Miele-inbouwapparaten
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Krachtig – 640 m³/h in de Boosterstand
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket

A++

EAN: 4002516028826 / Materiaalnummer: 10884510 / Oud Materiaalnummer: 28669850NL

Model	
Wandschouwafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUW 20
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Touchbediening	•
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstofilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	24,6
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	3
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	3 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	670 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	300
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	640

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Wandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



EAN: 4002516028826 / Materiaalnummer: 10884510 / Oud Materiaalnummer: 28669850NL

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	36,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	52,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	21,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	110
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	185
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	460
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	72,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	710–1030
Tot.hoogte kap luchtcirc en extern in mm	840–1160
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	710
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1030
Hoogte van kap in mm	85
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	840
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1160

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Wandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



EAN: 4002516028826 / Materiaalnummer: 10884510 / Oud Materiaalnummer: 28669850NL

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	26,0
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,08
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actief koolstoffilter	Nein
Regenereerbaar actief koolstoffilter	DKF 12-R