

KM 2357-1

Gaskookplaat

met vele elektronische functies voor meer veiligheid en bedieningsgemak.



- Optimale besturing – eenhandsbediening met knoppen en QuickStart
- Professioneel design – 892 mm brede roestvrijstalen bak
- Zeer flexibel – 5 branders waarvan één dubbele wokbrander
- Zeer veilig – functie GasStop&Restart
- Eenvoudige reiniging – ComfortClean-pannendragers in vaatwasser

EAN: 4002516120254 / Materiaalnummer: 10940170 / Oud Materiaalnummer: 26235761NL

<b>Verwarmingsmodus</b>	
Verwarmingsoort	Gas
<b>Model</b>	
Onafhankelijk van fornuis	•
<b>Design</b>	
Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd)	•
Miele logo in roestvrij staal	•
Naadloos aansluitend roestvrijstalen oppervlak	•
<b>Uitvoering kookzone</b>	
Aantal kookzones	5
<b>Vermogen gasbrander</b>	
Spaarbrander in kW	1,00
Normaalbrander in kW	1,85
Sterke brander in kW	2,70
Dual-wokbrander in kW	4,00
<b>1e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Links voor
Soort	Spaarbrander
<b>2e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Links achter
Soort	Sterkbrander
<b>3e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Midden
Soort	Dubbele wokbrander
<b>4e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Rechts achter
Soort	Normaalbrander
<b>5e kookzone/kookveld</b>	
Positie	Rechts voor
Soort	Normaalbrander
<b>Bedieningsgemak</b>	
Bediening met knoppen	•
Elektrische ontsteking met één hand te bedienen	•
QuickStart	•
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Vaatwasserbestendige pannendragers	•
<b>Veiligheid</b>	
GasStop & Restart	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen (h x b x d) in mm	105 x 892 x 512
Afmetingen in mm (breedte)	892
Afmetingen in mm (hoogte)	105
Afmetingen in mm (diepte)	512
Afmetingen uitsparing (b x d) bij naadloos aansluitende inbouw in mm	880/892 x 500/512
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand	880
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand	500
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	101

KM 2357-1

Gaskookplaat

met vele elektronische functies voor meer veiligheid en bedieningsgemak.



EAN: 4002516120254 / Materiaalnummer: 10940170 / Oud Materiaalnummer: 26235761NL

Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	880
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	500
Gewicht in kg	20
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw	892
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw	512
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,0
Afmetingen in mm (breedte)	Hinten links
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50-60
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Aansluitkabel	Nee
Inspuiters voor vloeibaar gas	•
Wokring	•
Kleine wokring	•