

KM 6522 FR

Keramische kookplaat

met één kook-/braadzone en één Vario-kookzone voor een gunstige prijs.



- Eenvoudige bediening – EasySelect
- Opvallend design – 764 mm breed met randlijst rondom
- Zeer flexibel – vier kookzones waarvan 1 braad- en 1 Vario-kookzone
- Comfortabel – aankookautomaat voor elke kookzone
- Veilig – restwarmte-indicatie in drie standen voor elke kookzone

EAN: 4002516052951 / Materiaalnummer: 10948640 / Oud Materiaalnummer: 26652210B

Verwarmingsmodus	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Model	
Onafhankelijk van fornuis	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Inbouw (met rand)	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
1e kookzone/kookveld	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. vermogen in W	750/2200
2e kookzone/kookveld	
Positie	Links achter
Soort	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 145
Max. vermogen in W	1200
3e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts achter
Soort	Kook-braadzone
Afmetingen in mm	Ø 170 / 170x265
Max. vermogen in W	1500/2400
4e kookzone/kookveld	
Positie	Rechts voor
Soort	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 180
Max. vermogen in W	1800
Bedieningsgemak	
Bediening via sensortoetsen	EasySelect
Indicatiekleur	Geel
Aankookautomaat	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Automatisch uitschakelen	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Kookwekker	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Restwarmtebenutting	•
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramische plaat	•
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Oververhittingsbeveiliging	•

KM 6522 FR

Keramische kookplaat

met één kook-/braadzone en één Vario-kookzone voor een gunstige prijs.



EAN: 4002516052951 / Materiaalnummer: 10948640 / Oud Materiaalnummer: 26652210B

Restwarmte-indicatie

•

Technische gegevens

Afmetingen (h x b x d) in mm

43 x 764 x 504

Afmetingen in mm (breedte)

764

Afmetingen in mm (hoogte)

43

Afmetingen in mm (diepte)

504

Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand

750

Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand

490

Gewicht in kg

10

Totale aansluitwaarde in kW

7,60

Lengte van de elektriciteitskabel in m

1,4

Spanning in V

230

Frequentie in Hz

50-60

Meegeleverde accessoires

Glaskrabber

•

Aansluitkabel

Ja

