

## PWD 8531 [WS DSN IMS DWC]

Tafel-thermo-desinfector

met interne ontharder, heteluchtdroging en 2 doseerpompen.



- Capaciteit/charge bijv. 6 transmissie-instrumenten en 6 afzuigers #
- Meer efficiëntie voor kleine praktijken – compact model
- Efficiënte heteluchtdroging – DryPlus
- Eenvoudig vloeibare media doseren – 2 geïntegreerde doseerpompen
- Eenvoudige bediening – LC-display met toetsenvrij softtouch pad

EAN: 8051160651481 / Materiaalnummer: 10957230 /  
Oud Materiaalnummer: 63853106ZER

| <b>Model en uitvoering</b>                        |   |
|---|---|
| Model   | Tabletop                                |
| Ommanteling                                       | Roestvrij staal                         |
| Massief glazen deur                               | •                                       |
| Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma    | •                                       |
| Servicevriendelijke constructie                   | •                                       |
| <b>Toepassing</b>                                 |   |
| Geschikt voor tandartspraktijk                    | •                                       |
| <b>Capaciteit</b>                                 |   |
| Zeefschalen (E 197) per charge [aantal]           | 3                                       |
| Kleine trays/zeefschalen per charge [aantal]      | 8                                       |
| Afzuigers per charge [aantal]                     | 6                                       |
| Transmissie-instrumenten per charge [aantal]      | 6                                       |
| Overig vaatwerk per charge                        | Mondspiegels, Pincetten, Sonden, Tangen |
| <b>Capaciteitsgegevens</b>                        |   |
| Circulatiepomp, Qmax in l/min.                    | 90                                      |
| Bruikbare volume spoelruimte in l                 | 73,00                                   |
| Maximale naspoeltemperatuur in °C                 | 93                                      |
| <b>Besturing</b>                                  |   |
| Soort besturing                                   | MP.CON 3                                |
| Programmakeuze                                    | Touch on Glass                          |
| Snelkeuzetoetsen                                  | •                                       |
| Programmeerbaarheid                               | Vrij programmeerbaar                    |
| Vastlegging A0-waarde                             | •                                       |
| Resttijdindicatie                                 | •                                       |
| Weergave programmaverloop                         | •                                       |
| Instelbare displaytalen                           | •                                       |
| <b>Standaard elektrische aansluiting</b>          |   |
| Elektrische aansluiting                           | AC 230V 50HZ                            |
| Vermogen elektrische verwarming in kW             | 2,60                                    |
| Totale aansluitwaarde in kW                       | 2,75                                    |
| Zekering in A                                     | 16                                      |
| Lengte van de netaansluitkabel in meter           | 2,00                                    |
| <b>Wateraansluiting/-afvoer</b>                   |   |
| Koud water [aantal]                               | 1                                       |
| Vereiste waterdruk in kPa                         | 200-800                                 |
| Demi-water [aantal]                               | 1                                       |
| Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm        | 80                                      |
| Afvoerpomp [DN]                                   | 22                                      |
| Geïntegreerde waterontharder                      | •                                       |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                      |   |
| Nettogewicht in kg                                | 55                                      |
| <b>Droogaggregaat</b>                             |   |
| Geïntegreerd droogaggregaat                       | •                                       |
| Ventilator in kW                                  | 0,06                                    |
| Verwarmingselement in kW                          | 0,75                                    |
| Totale aansluitwaarde in kW                       | 0,81                                    |
| Luchtverplaatsingsvermogen in m <sup>3</sup> /uur | 110                                     |
| Temperatuurinstelling in stappen van 1 °C         | 0-160                                   |

## PWD 8531 [WS DSN IMS DWC]

Tafel-thermo-desinfector

met interne ontharder, heteluchtdroging en 2 doseerpompen.



EAN: 8051160651481 / Materiaalnummer: 10957230 /

Oud Materiaalnummer: 63853106ZER

|  |                     |
|--|---------------------|
| Tijdstelling in stappen van 1 minuut   | 0-120               |
| Hepa-filterklasse  | H14                 |
| Filtergraad Hepa-filter (volgens DIN EN 1822) in %                                   | 99,99               |
| Levensduur HEPA-filter in uren   | 1000                |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>   |                     |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm  | 555                 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm   | 645                 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm  | 575                 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm  | 760                 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm   | 670                 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm  | 670                 |
| Spoelruimte, nuttige hoogte in mm  | 375                 |
| Spoelruimte, nuttige breedte in mm   | 415                 |
| Spoelruimte, nuttige diepte in mm  | 480                 |
| Brutogewicht in kg   | 65                  |
| Maximale vloerbelasting in N/m <sup>2</sup>  | 150                 |
| <b>Emissiewaarden</b>  |                     |
| Geluidsemissieniveau op werkplek   | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur   | 0,83                |
| <b>Programma's</b>   |                     |
| Vario TD intensief   | •                   |
| Vario TD dentaal   | •                   |
| <b>Uitvoering</b>  |                     |
| Interface voor procesdocumentatie  | •                   |
| <b>Uitvoering</b>  |                     |
| 2 geïntegreerde doseerpompen en voorraadreservoirs voor vloeibare reinigingsmiddelen | •                   |
| Visuele niveaucontrole   | •                   |
| Dampcondensator  | •                   |
| 3-voudig waterfiltersysteem  | •                   |
| Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem  | •                   |
| DryPlus  | •                   |
| Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4404/316 L)                           | •                   |
| <b>Aansluitmogelijkheden</b>   |                     |
| Seriële interface RS 232, uit te breiden naar USB                                    | •                   |
| <b>Normen, keur- en kenmerken</b>  |                     |
| IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21  | •                   |
| EN ISO 15883-1   | •                   |
| EN ISO 15883-2   | •                   |
| EN 61010-2-040   | •                   |
| RoHS-richtlijn 2011/65/EU  | •                   |
| EU-medische hulpmiddelen klasse IIb  | •                   |
| <b>Normen, keur- en kenmerken</b>  |                     |
| CE 0051  | •                   |