

PWD 8532 [WS DSN IMS DWC]

Thermodesinfector

als vrijstaand of onderbouwapparaat, met heteluchtdroging en 2 doseerpompen.



- Capaciteit/charge bijv. 6 transmissie-instrumenten en 6 afzuigers #
- Meer efficiëntie voor kleine praktijken – compact model
- Efficiënte heteluchtdroging – DryPlus
- Eenvoudig vloeibare media doseren – 2 geïntegreerde doseerpompen
- Eenvoudige bediening – LC-display met toetsenvrij softtouch pad

EAN: 8051160651498 / Materiaalnummer: 10957430 /
Oud Materiaalnummer: 63853205ZER

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaand-/onderbouwapparaat, smal
Ommanteling	Roestvrij staal
Massief glazen deur	•
Geschikt voor onderbouw	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor tandartspraktijk	•
Capaciteit	
Zeefschalen (E 197) per charge [aantal]	3
Kleine trays/zeefschalen per charge [aantal]	8
Afzuigers per charge [aantal]	6
Transmissie-instrumenten per charge [aantal]	6
Overig vaatwerk per charge	Mondspiegels, Pincetten, Sonden, Tangen
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	90
Bruikbare volume spoelruimte in l	73,00
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Besturing	
Soort besturing	MP.CON 3
Programmakeuze	Touch on Glass
Snelkeuzetoetsen	•
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Vastlegging A0-waarde	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	2,60
Totale aansluitwaarde in kW	2,75
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	2,00
Watersluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-800
Demi-water [aantal]	1
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	80
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Afmetingen en gewicht	
Nettogewicht in kg	67
Droogaggregaat	
Geïntegreerd droogaggregaat	•
Ventilator in kW	0,06
Verwarmingselement in kW	0,75
Totale aansluitwaarde in kW	0,81

PWD 8532 [WS DSN IMS DWC]

Thermodesinfector

als vrijstaand of onderbouwapparaat, met heteluchtdroging en 2 doseerpompen.



EAN: 8051160651498 / Materiaalnummer: 10957430 /

Oud Materiaalnummer: 63853205ZER

Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur	110
Temperatuurstelling in stappen van 1 °C	0-160
Tijdstelling in stappen van 1 minuut	0-120
Hepa-filterklasse	H14
Filtergraad Hepa-filter (volgens DIN EN 1822) in %	99,99
Levensduur HEPA-filter in uren	1000
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	825
Buitenmaat, nettobreedte in mm	560
Buitenmaat, nettodiepte in mm	577
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1030
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	670
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	375
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	415
Spoelruimte, nuttige diepte in mm	480
Brutogewicht in kg	77
Maximale vloerbelasting in N/m ²	175
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	0,83
Programma's	
Vario TD intensief	•
Vario TD dentaal	•
Uitvoering	
Interface voor procesdocumentatie	•
Instelmogelijkheid voor proceschemie (2 x 5 l)	•
Uitvoering	
2 geïntegreerde doseerpompen voor vloeibare reinigingsmiddelen	•
Dampcondensator	•
3-voudig waterfiltersysteem	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
DryPlus	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4404/316 L)	•
Aansluitmogelijkheden	
Seriële interface RS 232, uit te breiden naar USB	•
Normen, keur- en kenmerken	
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE 0051	•