

DA 6698 D Puristic Version 6000
Eilandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



- Familiedesign – gebaseerd op Miele-inbouwapparaten
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Krachtig – 730 m³/h in de Boosterstand
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Aangenaam stil: Miele Silence-pakket

A++

EAN: 4002516054245 / Materiaalnummer: 10968240 / Oud Materiaalnummer: 28669855NL

Model	
Eilandafzuigkap	•
Functies	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUI 32
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 12-P
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogenstrappen (aantal zonder boostertrap)	3
Touchbediening	•
Miele@mobile-app	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	32,1
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	3
Roestvrijstalen vetfilters (10-laags)	
Verlichting	
Led	•
Aantal x Watt	4 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	820 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	320
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	450
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	730
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	35,0

DA 6698 D Puristic Version 6000
Eilandschouwafzuigkap
met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



EAN: 4002516054245 / Materiaalnummer: 10968240 / Oud Materiaalnummer: 28669855NL

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	20,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Luchtcirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	115
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	210
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	330
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	480
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	55,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	58,0
Veiligheid	
Veiligheidsschakelaar	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	705
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1005
Hoogte van kap in mm	85
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm	765
Diepte van kap in mm	598
Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm	1075
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	35,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Eilandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening




EAN: 4002516054245 / Materiaalnummer: 10968240 / Oud Materiaalnummer: 28669855NL

Vaste aansluiting	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,11
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Uitschuifbare bevestigingskolom	•
Combinatie met voor wifi geschikte Miele kookplaat	aan te bevelen
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actief koolstoffilter	Nein
Regeneerbaar actief koolstoffilter	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Eilandschouwafzuigkap

met energiebesparende led-verlichting en eenvoudige Touchbediening



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)