

WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 wasmachine voorlader:

Voor jouw comfort met TwinDos, PowerWash, Miele@home en SteamCare.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- M Touch – eenvoudige besturing door tikken of vegen
- SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist jouw kleding op
- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®



EAN: 4002516068631 / Materiaalnummer: 10992970 /  
Oud Materiaalnummer: 11CR8906NL

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
<b>Ontwerp</b>	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
<b>Centrifugeren</b>	
Max. toerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Chroom
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
Vlekkenoptie	•
Geteste virushygiëne	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Netwerken met Miele@home	•
Stoomsysteem SteamCare	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Dagtijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
Wasassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	49
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68

WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 wasmachine voorlader:

Voor jouw comfort met TwinDos, PowerWash, Miele@home en SteamCare.



EAN: 4002516068631 / Materiaalnummer: 10992970 /  
Oud Materiaalnummer: 11CR8906NL

Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,30
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,70
EcoFeedback	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
<b>Wasprogramma's</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Sportschoenen	•
Donsdekbedden	•
Hoofdkussens	•
Dons	•
Vitrages	•
Katoen Hygiëne	•
Oprissen (stomen)	•
Stomen	•
Machinereiniging	•
Katoen pijl	•
Nieuw textiel	•
Alleen spoelen	•
Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties Wassen</b>	
SingleWash	•
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Extra stil	•
Gladstomen	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•

WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 wasmachine voorlader:

Voor jouw comfort met TwinDos, PowerWash, Miele@home en SteamCare.



EAN: 4002516068631 / Materiaalnummer: 10992970 /

Oud Materiaalnummer: 11CR8906NL

AllergoWash

<b>Kwaliteit</b>	
------------------	--

Contragewichten van gietijzer	
-------------------------------	--

<b>Veiligheid</b>	
-------------------	--

Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
--------------------------	-------------------

Kinderbeveiliging	
-------------------	--

Pincode	
---------	--

Optische interface	
--------------------	--

<b>Technische gegevens</b>	
----------------------------	--

Afmetingen in mm (breedte)	596
----------------------------	-----

Afmetingen in mm (hoogte)	850
---------------------------	-----

Afmetingen in mm (diepte)	636
---------------------------	-----

Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1054
---	------

Gewicht in kg	97
---------------	----

Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
-----------------------------	-----------

Spanning in V	220-240
---------------	---------

Zekering in A	10
---------------	----

Frequentie in Hz	50
------------------	----

Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
--	---

Verlichting vervangen	Service
-----------------------	---------

<b>Meegeleverde accessoires</b>	
---------------------------------	--

3 capsules	
------------	--

UltraPhase 1 en 2	
-------------------	--

Voucher voor 5 dispensers Miele UltraPhase	
--	--

<b>Beschikbare displaytalen</b>	
---------------------------------	--

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 wasmachine voorlader:

Voor jouw comfort met TwinDos, PowerWash, Miele@home en SteamCare.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm