

WWW980 WPS Passion

W1 wasmachine voorlader:

De zuinige alleskunner die voldoet aan de hoogste eisen.



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Energie besparen in de beste energie-efficiëntieklasse A
- M Touch – eenvoudige besturing door tikken of vegen
- SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist jouw kleding op
- Bespaar tot 65% aan energiekosten met een extra
- aansluiting voor warm water#



EAN: 4002516068662 / Materiaalnummer: 10992990 /
Oud Materiaalnummer: 11WV9806NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
Ontwerp	
Productnaam	W1 White Edition
Voorlader	•
Centrifugeren	
Max. toerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Aluminiumkleurig met chromring
Uitvoering bedieningspaneel	met hoek van 5°
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
Vlekkenoptie	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Stoomsysteem SteamCare	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Dagtijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
Wasassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
Beladingsweergave en doseeradvies	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	49
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	A

WWW980 WPS Passion

W1 wasmachine voorlader:

De zuinige alleskunner die voldoet aan de hoogste eisen.



EAN: 4002516068662 / Materiaalnummer: 10992990 /

Oud Materiaalnummer: 11WW9806NL

Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	67
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,30
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,70
Warmwateraansluiting	•
EcoFeedback	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Sportschoenen	•
Donsdekbedden	•
Hoofdkussens	•
Dons	•
Vitrages	•
Katoen Hygiëne	•
Oprissen (stomen)	•
Stomen	•
Machinereiniging	•
Katoen pijl	•
Nieuw textiel	•
Alleen spoelen	•
Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties Wassen	
SingleWash	•
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Extra stil	•

WWV980 WPS Passion

W1 wasmachine voorlader:

De zuinige alleskunner die voldoet aan de hoogste eisen.



EAN: 4002516068662 / Materiaalnummer: 10992990 /

Oud Materiaalnummer: 11WV9806NL

Gladstomen	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
AllergoWash	•
Kwaliteit	
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	98
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
3 capsules	•
UltraPhase 1 en 2	•
Voucher voor 5 dispensers Miele UltraPhase	•
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûes, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WWW980 WPS Passion

W1 wasmachine voorlader:


De zuinige alleskunner die voldoet aan de hoogste eisen.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm