

WCR770WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 wasmachine voorlader:

Met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling.



- M Touch – eenvoudige besturing door tikken of vegen
- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 min.
- Exclusief Capdosing-assortiment voor diverse textielsoorten en vlekken
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*

* Extra digitaal aanbod van Miele. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. Het aantal functies kan variëren afhankelijk van het model en het land.



EAN: 4002516068686 / Materiaalnummer: 10993120 / Oud Materiaalnummer: 11CR7703NL

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-Side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Draairichting deur	rechts
Ontwerp	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
Centrifugeren	
Max. toerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Design deur	Chroom
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastechnologie PowerWash	•
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
Vlekkenoptie	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdindicatie	•
Dagtijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
Wasassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 cycli voor de wascyclus	49
Gewogen waterverbruik in l per cyclus	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Geluidsemisieklass (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199

WCR770WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 wasmachine voorlader:

Met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling.



EAN: 4002516068686 / Materiaalnummer: 10993120 /

Oud Materiaalnummer: 11CR7703NL

Opgenomen vermogen in de uit-stand in W	0,30
Energieverbruik in netwerk-standby in W	0,70
EcoFeedback	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Schuimbeperving	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Sportschoenen	•
Donsdekbedden	•
Hoofdkussens	•
Dons	•
Vitrages	•
Katoen Hygiëne	•
Machinereiniging	•
Katoen pijl	•
Nieuw textiel	•
Alleen spoelen	•
Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties Wassen	
SingleWash	•
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Extra stil	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
Kwaliteit	
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•

WCR770WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 wasmachine voorlader:

Met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling.



EAN: 4002516068686 / Materiaalnummer: 10993120 /

Oud Materiaalnummer: 11CR7703NL

Optische interface

•

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1054
Gewicht in kg	95
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2

Meegeleverde accessoires

3 capsules	•
UltraPhase 1 en 2	•
Voucher voor 5 dispensers Miele UltraPhase	•

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,