

APH 510 PRT 110

Protocolprinter

voor het afdrucken van procesprotocollen.



- Dotmatrix-printer met kleurenband
- Compatibel met alle Miele-reinigings- en desinfectie-apparaten

EAN: 8809166679332 / Materiaalnummer: 11053310 /
Oud Materiaalnummer: 68817004D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Bedpanspoeler	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
Toepassing	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van objectglasjes	•
Herverwerking van butyrometers	•
Herverwerking van apothekers//infuusflessen	•
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheekundige instrumenten	•
Herverwerking van robotinstrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheekundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-schoenen	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van babyflessen	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Herverwerking van orthopedische OK-instrumenten	•
Herverwerking van intramedullaire spijkers/boren	•

APH 510 PRT 110

Protocolprinter

voor het afdrukken van procesprotocollen.



EAN: 8809166679332 / Materiaalnummer: 11053310 /

Oud Materiaalnummer: 68817004D

Herverwerking van trays/dienbladen	•
Herverwerking van zeefschalen	•
Herverwerking van maatcilinders	•
Herverwerking van containers, zoals ademkalkcontainers	•
Herverwerking van bedpannen en urineflessen	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•

Producteigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Standaard elektrische aansluiting

Aantal fasen	1
Nuldraad	N
AC/DC	AC
Spanning in V	200-240
Frequentie in Hz	50-60

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	157
Buitenmaat, nettobreedte in mm	160
Buitenmaat, nettodiepte in mm	239
Buitenmaat, brutohoogte in mm	210
Buitenmaat, brutobreedte in mm	265
Buitenmaat, brutodiepte in mm	285
Nettogewicht in kg	3,35
Brutogewicht in kg	3,81

Normen, keur- en kenmerken

CE	•
----	---