

APH 510 PRT 110
Protocolprinter
voor het afdrukken van procesprotocollen.



- Dotmatrix-printer met kleurenband
- Compatibel met alle Miele-reinigings- en desinfectie-apparaten
- Compatibel met alle Miele-bedspanspoelers

EAN: 8809166679332 / Materiaalnummer: 11053310 / Oud Materiaalnummer: 68817004D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Bedspanspoeler	•
Accessoires bij apparatuur	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
Producteigenschappen	
Kleur	Zwart
Toepassing	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Herverwerking van objectglasjes	•
Herverwerking van butyrometers	•
Herverwerking van apothekers//infuusflessen	•
Herverwerking van anesthesiemateriaal	•
Herverwerking van MIC-instrumenten	•
Herverwerking van oogheekundige instrumenten	•
Herverwerking van robotinstrumenten	•
Herverwerking van gynaecologische instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheekundige instrumenten	•
Herverwerking van OK-schoenen	•
Herverwerking van schalen	•
Herverwerking van nierbekkens	•
Herverwerking van babyflessen	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Herverwerking van orthopedische OK-instrumenten	•
Herverwerking van intramedullaire spijkers/boren	•
Herverwerking van trays/dienbladen	•

APH 510 PRT 110
Protocolprinter
voor het afdrukken van procesprotocollen.



EAN: 8809166679332 / Materiaalnummer: 11053310 / Oud Materiaalnummer: 68817004D

Herverwerking van zeefschalen	•
Herverwerking van maatcilinders	•
Herverwerking van containers, zoals ademkalkcontainers	•
Herverwerking van bedpannen en urineflessen	•
Herverwerking van diverse hulpstukken	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	1
Nuldraad	N
AC/DC	AC
Spanning in V	200-240
Frequentie in Hz	50-60
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	157
Buitenmaat, nettobreedte in mm	160
Buitenmaat, nettodiepte in mm	239
Buitenmaat, brutohoogte in mm	210
Buitenmaat, brutobreedte in mm	265
Buitenmaat, brutodiepte in mm	285
Nettogewicht in kg	3,35
Brutogewicht in kg	3,81
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•