

PWM 507 [EL DP]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 7.0 kg in 49 min.



- Trommelvolume 64 l, belading 7.0 kg
- 22% lager water- en 28% lager energieverbruik*
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.



EAN: 4002516133674 / Materiaalnummer: 11087210 / Oud Materiaalnummer: 51507351NL

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	7,0
Trommelvolume in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije synchronomotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor huishoudelijk gebruik	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	45
Toerental in toeren per minuut	1600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Select

PWM 507 [EL DP]

Professional wasmachine, Kleine Gewelenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp en doelgroep-specifieke programma's. Vermogen 7.0 kg in 49 min.



EAN: 4002516133674 / Materiaalnummer: 11087210 / Oud Materiaalnummer: 51507351NL

Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	2N~ 400V 50HZ
Vermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Vermogen in kW	2,65
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerpomp	DN 22
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	605
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	100,0
Brutogewicht in kg	104
Maximale vloerbelasting in N/m ²	2820
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,00
Uitvoering	
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Voorstrijken	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•

PWM 507 [EL DP]

Professional wasmachine, Kleine Gewelenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 7.0 kg in 49 min .



EAN: 4002516133674 / Materiaalnummer: 11087210 / Oud Materiaalnummer: 51507351NL

Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Trommelverlichting led, klasse 1	•
Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Belading van het programma "ECO 40-60" in kg	7,0
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	A
Centrifuge-efficiëntieklasse (A-G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 wasprogramma's van het programma "ECO 40-60" in kWh	45
Gewogen waterverbruik per wasprogramma van het programma "ECO 40-60" in l	37
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren) (A-D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Programmaduur van het programma "ECO 40-60" in minuten	199
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
LAN/wifi-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•