

PWM 906 [EL DV-1]

Professional-wasmachine, Kleine Geweldenaars, elektr. verwarmd, afvoerlep en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 6.0 kg in 49 min .



- Trommelvolume 57 l, belading 6.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- 22% lager water- en 28% lager energieverbruik*
- Toekomstbestendige connectiviteit via wifi

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516133759 / Materiaalnummer: 11087310 / Oud Materiaalnummer: 51906451NL

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	6,0
Trommelvolume in l	57
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand, van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor zorginstellingen	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,50
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,16
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	45,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,95
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	42,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,38
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	45

PWM 906 [EL DV-1]

Professional-wasmachine, Kleine Geweldenaars, elektr. verwarmd, afvoerlep en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 6.0 kg in 49 min .



EAN: 4002516133759 / Materiaalnummer: 11087310 /
Oud Materiaalnummer: 51906451NL

Toerental in toeren per minuut	1600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Flex
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	96
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	2N~ 400V 50HZ
Vermogen in kW	5,30
Totale aansluitwaarde in kW	5,50
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Vermogen in kW	2,65
Totale aansluitwaarde in kW	2,85
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerlep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	605
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	100,0
Brutogewicht in kg	104
Maximale vloerbelasting in N	2820
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,00
Uitvoering	
3-dimensionale onbalansbewaking	•

PWM 906 [EL DV-1]

Professional-wasmachine, Kleine Geweldenaars, elektr. verwarmd, afvoerlep en doelgroepspecifieke programma's. Vermogen 6.0 kg in 49 min .



EAN: 4002516133759 / Materiaalnummer: 11087310 /
Oud Materiaalnummer: 51906451NL

Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Voorstrijken	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Trommelverlichting led, klasse 1	•
Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN/wifi-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•