

PDR 908 HP [EL]

Professional-warmtepompdroger, Kleine Geweldenaars met zeer laag energieverbruik en korte programmaduur



- Trommelvolume 130.00 l, belading 8.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Toekomstbestendig netwerk via WiFi

EAN: 4002516124160 / Materiaalnummer: 11087500 / Oud Materiaalnummer: 52908251NL

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	8,0
Trommelvolume in l	130,00
Droogstelsel	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor Facility Management	•
Geschikt voor wasserette	•
Geschikt voor woningbouw en tehuizen	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserijen	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor de camping	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor artsen- en tandartsenpraktijk	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor recreatie- en vakantieparken	•
Geschikt voor instellingen	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	2,80
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,17
Programmaduur in min.	79
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	79
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	67
Besturing	
Soort besturing	M Touch Flex
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•

PDR 908 HP [EL]

Professional-warmtepompdroger, Kleine Geweldenaars met zeer laag energieverbruik en korte programmaduur



EAN: 4002516124160 / Materiaalnummer: 11087500 / Oud Materiaalnummer: 52908251NL

Standaard elektrische aansluiting

Verwarmingsoort	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Totale aansluitwaarde in kW	1,44
Zekering in A	10
Levering met stekker	•

Afmetingen en gewicht droger

Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	605
Buitenmaat, nettodiepte in mm	777
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	72,0
Brutogewicht in kg	78
Maximale vloerbelasting in N/m ²	920

Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	3,60

Uitvoering

Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
Onderhoudsarm warmtewisselaar-filtersysteem	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam plus	•
Condenswaterafvoer	•
Communicatieschacht	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Bevat gefluoreerde broeikasgassen	•
Hermetisch gesloten systeem	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,61
Broeikaspotentieel koelmiddel in kg CO ₂ e	1430
Broeikaspotentieel apparaat in kg CO ₂ e	872,00

Aansluitmogelijkheden

Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
LAN/wifi-module (optie)	•

Normen, keur- en kenmerken

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•