

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Geweldenaars, elektr. verwarmd, afvoerklep speciaal voor de vereisten van facility management. Belading 8.0 kg.



- Trommelvolume 73 l, belading 8.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Taalonafhankelijk bedieningspaneel met draaiknop – M Select
- Grondige reiniging – speciale programma's voor mops en doeken
- Beste vuilverwijdering – gepatenteerde ontwatering vooraf

* Patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516134015 / Materiaalnummer: 11096300 / Oud Materiaalnummer: 51508261NL

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	8,0
Trommelvolume in l	73
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije synchronomotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand	•
Toepassing	
Geschikt voor Facility Management	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,60
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l/kg	12,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,16
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh/kg	0,21
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,25
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	61,0
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	101,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,30
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	1,70
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	58,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,48
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	0,60
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	47
Restvocht bij koud spoelen in %	52
Restvocht bij warm spoelen in %	50
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	20
Toerental in toeren per minuut	1400
g-factor	535
Besturing	
Soort besturing	M Select
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	96
Resttijdindicatie	•

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Geweldenaars, elektr. verwarmd, afvoerklep speciaal voor de vereisten van facility management. Belading 8.0 kg.



EAN: 4002516134015 / Materiaalnummer: 11096300 / Oud Materiaalnummer: 51508261NL

Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6
Sensor leegmelding	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	2N~ 400V 50HZ
Vermogen in kW	4,60
Totale aansluitwaarde in kW	4,80
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	230V~
Vermogen in kW	2,30
Totale aansluitwaarde in kW	2,50
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.
Warm water [aantal]	1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	944
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	101,0
Brutogewicht in kg	105
Maximale vloerbelasting in N/m ²	2820
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	1,00
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professional-wasmachine, Kleine Geweldenaars, elektr. verwarmd, afvoerklep speciaal voor de vereisten van facility management. Belading 8.0 kg.



EAN: 4002516134015 / Materiaalnummer: 11096300 / Oud Materiaalnummer: 51508261NL

Flowmeter	•
Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Optische interface voor servicetoegang	•
Uitschakeling piekbelasting/energiebeheer (optie)	•
WiFiConn@ct	•
Capaciteiten	
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	42
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	36
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	66
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	47
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•