

PTD 701

Vaatwassers met tank-spoelsysteem  
slechts 46 cm breed - de glasspecialist.



- Economisch en efficiënt – slechts 1.80 l waterverbruik\* per spoelbeurt
- Max. reinigingscapaciteit\*\*: 1535 glazen per uur
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Eenvoudige en flexibele bediening – full touchscreen
- Onderbouwbaar – perfect voor onder een bar

\* De opgegeven waarde verwijst naar het ECO-programma. Het waterverbruik is afhankelijk van het geselecteerde programma.

\*\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516104155 / Materiaalnummer: 11096810 / Oud Materiaalnummer: 61070101D

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Vrijst. prof. vaatwasser, geschikt voor onderbouw
Smal model van slechts 46 cm	•
Serie	Professional
Reinigingssysteem	Tankvoorlader
Aantal niveaus	1
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Kunststof
Volume reservoir in l	9,5
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor restaurant/café	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Geteste antivirale werking	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	200
Kortste programmaduur in sec.	47
Maximale naspeltemperatuur in °C	90
Reinigingscapaciteit glazen per uur	1535
Reinigingscapaciteit rekken per uur	77
Levensduur in reinigingscycli	250000
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Full touchscreen
Automatisch aan-/uitschakelen gebruiksklaar	•
Programma's [aantal]	4
Weergave programmaverloop in kleur	•
Instelbare displaytalen	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Vermogen reservoir in kW	1,80
Vermogen boiler in kW	4,90
Totale aansluitwaarde in kW	7,90
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,50
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	5,00
Zekering in A	20
<b>Mogelijke spanningsvariant 2</b>	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	6,00

PTD 701

Vaatwassers met tank-spoelsysteem  
slechts 46 cm breed - de glasspecialist.



EAN: 4002516104155 / Materiaalnummer: 11096810 / Oud Materiaalnummer: 61070101D

Zekering in A	10
<b>Mogelijke spanningsvariant 3</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Zekering in A	25
<b>Mogelijke spanningsvariant 4</b>	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	2,60
Zekering in A	13
<b>Mogelijke spanningsvariant 5</b>	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,20
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 6</b>	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	4,20
Zekering in A	20
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud of warm water [aantal]	1
Maximale geleidbaarheid van het toevoerwater in $\mu\text{S}/\text{cm}$	1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Vereiste waterdruk in bar	1,00-6,00
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	60
Maximale waterhardheid in mmol/l	0,53
Waterverbruik per spoelgang in l	1,80
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	725
Buitenmaat, breedte in mm	460
Buitenmaat, diepte in mm	617
Buitenmaat, brutohoogte in mm	775
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	667
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	309
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	402
Bruikbare spoelruimte, diepte in mm	459
Inschuihoogte boven vloer in mm	328
Nettogewicht [kg]	59
Brutogewicht in kg	68
Maximale vloerbelasting in N	680
<b>Emissiewaarde</b>	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	55 dB(A) re 20 $\mu\text{Pa}$
<b>Programma's</b>	
Programma voor lichte verontreinigingen	•
Programma voor normale verontreinigingen	•
Programma voor sterke verontreinigingen	•
Extra programma-opties	•
Specifiek voor spoelgoed	•
Zelfreiniging	•

PTD 701

Vaatwassers met tank-spoelsysteem  
slechts 46 cm breed - de glasspecialist.



EAN: 4002516104155 / Materiaalnummer: 11096810 / Oud Materiaalnummer: 61070101D

Ontkalken	•
<b>Rekuitvoering</b>	
Zonder rekken	•
<b>Uitvoering</b>	
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Controle van alle sproeiarmen	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstijd	•
Temperatuurweergave voor reservoir en boiler	•
Hygiënische spoelruimte reservoir	•
Innovatieve sproeiarmen	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX3	•
DIN 10512	•
SEV	•