

PTD 701 [DOS]

Vaatwassers met tank-spoelsysteem

slechts 46 cm breed met geïntegreerde wasmiddelreservoirs - de glasspecialist.



- Max. reinigingscapaciteit*: 1535 glazen per uur
- Economisch en efficiënt – slechts 1.80 l waterverbruik** per spoelcyclus
- Eenvoudige en flexibele bediening – full touchscreen
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Onderbouwbaar – perfect voor onder een bar

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

** De opgegeven waarde verwijst naar het ECO-programma. Het waterverbruik is afhankelijk van het geselecteerde programma.

EAN: 4002516104216 / Materiaalnummer: 11097610 / Oud Materiaalnummer: 61070103D

Model en uitvoering	
Model	Vrijst. prof. vaatwasser, geschikt voor onderbouw
Smal model van slechts 46 cm	•
Serie	Professional
Reinigingssysteem	Tankvoorlader
Aantal niveaus	1
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Kunststof
Volume reservoir in l	9,5
Toepassing	
Geschikt voor restaurant/café	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	200
Kortste programmaduur in sec.	47
Maximale naspoeltemperatuur in °C	90
Reinigingscapaciteit glazen per uur	1535
Reinigingscapaciteit rekken per uur	77
Levensduur in reinigingscycli	250000
Besturing	
Soort besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Full touchscreen
Automatisch aan-/uitschakelen gebruiksklaar	•
Programma's [aantal]	4
Weergave programmaverloop in kleur	•
Instelbare displaytalen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Vermogen reservoir in kW	1,80
Vermogen boiler in kW	4,90
Totale aansluitwaarde in kW	7,90
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,50
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	5,00
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	6,00

PTD 701 [DOS]

Vaatwassers met tank-spoelsysteem

slechts 46 cm breed met geïntegreerde wasmiddelreservoirs - de glasspecialist.



EAN: 4002516104216 / Materiaalnummer: 11097610 / Oud Materiaalnummer: 61070103D

Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 3	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Zekering in A	25
Mogelijke spanningsvariant 4	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	2,60
Zekering in A	13
Mogelijke spanningsvariant 5	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,20
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 6	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	4,20
Zekering in A	20
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud of warm water [aantal]	1
Maximale geleidbaarheid van het toevoerwater in $\mu\text{S}/\text{cm}$	1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Vereiste waterdruk in bar	1,00-6,00
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	60
Waterverbruik per spoelgang in l	1,80
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	725
Buitenmaat, breedte in mm	460
Buitenmaat, diepte in mm	637
Buitenmaat, brutohoogte in mm	775
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	667
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	309
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	402
Bruikbare spoelruimte, diepte in mm	459
Inschuiфhoogte boven vloer in mm	328
Nettogewicht [kg]	59
Brutogewicht in kg	68
Maximale vloerbelasting in N/m^2	680
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	55 dB(A) re 20 μPa
Programma's	
Programma voor lichte verontreinigingen	•
Programma voor normale verontreinigingen	•
Programma voor sterke verontreinigingen	•
Extra programma-opties	•
Specifiek voor spoelgoed	•
Zelfreiniging	•
Ontkalken	•
Rekuitvoering	
Zonder rekken	•

PTD 701 [DOS]

Vaatwassers met tank-spoelsysteem

slechts 46 cm breed met geïntegreerde wasmiddelreservoirs - de glasspecialist.