

## PTD 702

Vaatwassers met tank-spoelsysteem  
compact formaat - de bistrovaatwasser van 60 cm.



- Max. reinigingscapaciteit\*: 3207 glazen per uur of 882 borden per uur
- Eenvoudige en flexibele bediening – full touchscreen
- Economisch en efficiënt – slechts 2.00 l waterverbruik\*\* per spoelcyclus
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Geschikt voor onderbouw – perfecte integratie in de toonbank

\* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

\*\* De opgegeven waarde verwijst naar het ECO-programma. Het waterverbruik is afhankelijk van het geselecteerde programma.

EAN: 4002516104247 / Materiaalnummer: 11097640 / Oud Materiaalnummer: 61070201D

Model en uitvoering	
Model	Vrijst. prof. vaatwasser, geschikt voor onderbouw
Serie	Professional
Reinigingssysteem	Tankvoorlader
Aantal niveaus	1
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Kunststof
Volume reservoir in l	15,3
Toepassing	
Geschikt voor restaurant/café	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	200
Kortste programmaduur in sec.	55
Maximale naspoeltemperatuur in °C	90
Reinigingscapaciteit borden per uur	882
Reinigingscapaciteit glazen per uur	3207
Reinigingscapaciteit rekken per uur	66
Levensduur in reinigingscycli	250000
Besturing	
Soort besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Full touchscreen
Automatisch aan-/uitschakelen gebruiksklaar	•
Programma's [aantal]	4
Weergave programmaverloop in kleur	•
Instelbare displaytalen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Vermogen reservoir in kW	1,80
Vermogen boiler in kW	4,90
Totale aansluitwaarde in kW	7,90
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,50
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	5,00
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ

PTD 702

Vaatwassers met tank-spoelsysteem  
compact formaat - de bistrovaatwasser van 60 cm.



EAN: 4002516104247 / Materiaalnummer: 11097640 / Oud Materiaalnummer: 61070201D

Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	6,00
Zekering in A	10
<b>Mogelijke spanningsvariant 3</b>	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Zekering in A	25
<b>Mogelijke spanningsvariant 4</b>	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	2,60
Zekering in A	13
<b>Mogelijke spanningsvariant 5</b>	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,20
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 6</b>	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	4,20
Zekering in A	20
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud of warm water [aantal]	1
Maximale geleidbaarheid van het toevoerwater in $\mu\text{S}/\text{cm}$	1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Vereiste waterdruk in bar	1,00-6,00
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	60
Waterverbruik per spoelgang in l	2,00
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, hoogte in mm	725
Buitenmaat, breedte in mm	600
Buitenmaat, diepte in mm	617
Buitenmaat, brutohoogte in mm	775
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	667
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	309
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	510
Bruikbare spoelruimte, diepte in mm	568
Inschuihoogte boven vloer in mm	328
Nettogewicht [kg]	64
Brutogewicht in kg	74
Maximale vloerbelasting in $\text{N}/\text{m}^2$	790
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	55 dB(A) re 20 $\mu\text{Pa}$
<b>Programma's</b>	
Programma voor lichte verontreinigingen	•
Programma voor normale verontreinigingen	•
Programma voor sterke verontreinigingen	•
Extra programma-opties	•
Specifiek voor spoelgoed	•
Zelfreiniging	•

PTD 702

Vaatwassers met tank-spoelsysteem  
compact formaat - de bistrovaatwasser van 60 cm.