

PTD 702 [RO]

Vaatwassers met tank-spoelsysteem

compact formaat - de 60 cm bistrovaatwasser met geïntegr. Omgekeerde-osmose-installatie.



- Max. reinigingscapaciteit*: 1960 glazen per uur
- Perfecte spoelresultaten zonder naspoelen
- Eenvoudige en flexibele bediening – full touchscreen
- Geschikt voor onderbouw – perfecte integratie in de toonbank
- Optimale reiniging-max. oppervlakbedekking en beste filtersysteem

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

EAN: 4002516104254 / Materiaalnummer: 11097650 /
Oud Materiaalnummer: 61070205D

Model en uitvoering	
Model	Vrijst. prof. vaatwasser, geschikt voor onderbouw
Serie	Professional
Reinigingssysteem	Tankvoorlader
Aantal niveaus	1
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Kunststof
Volume reservoir in l	15,3
Toepassing	
Geschikt voor restaurant/café	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	200
Kortste programmaduur in sec.	55
Maximale naspoeltemperatuur in °C	90
Reinigingscapaciteit glazen per uur	1960
Reinigingscapaciteit rekken per uur	40
Levensduur in reinigingscycli	250000
Verm. geïntegr. omgek. osmose	
Permeaatvermogen bij 15 °C toevoertemperatuur in l/h (minimaal)	42
Zoutretentie in % (minimaal)	93
Productwaterkwaliteit in µS/cm	NaN µS/cm
Besturing	
Soort besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Full touchscreen
Automatisch aan-/uitschakelen gebruiksklaar	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	3
Weergave programmaverloop in kleur	•
Instelbare displaytalen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Vermogen reservoir in kW	1,80
Vermogen boiler in kW	4,90
Totale aansluitwaarde in kW	8,10
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,50
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	5,20
Zekering in A	20

PTD 702 [RO]

Vaatwassers met tank-spoelsysteem

compact formaat - de 60 cm bistrovaatwasser met geïntegr. Omgekeerde-osmose-installatie.



EAN: 4002516104254 / Materiaalnummer: 11097650 /
Oud Materiaalnummer: 61070205D

Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	6,20
Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 3	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Zekering in A	25
Mogelijke spanningsvariant 4	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	2,80
Zekering in A	13
Mogelijke spanningsvariant 5	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 6	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	4,40
Zekering in A	20
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Maximumtemperatuur van het toevoerwater in °C	35
Maximale geleidbaarheid van het toevoerwater in µS/cm	1200 µS/cm
Maximum grenswaarde van silicaat in mg/l	30 mg/l
Maximum grenswaarde van chloor in mg/l	0,2 mg/l
Vereiste waterdruk in bar	1,40-6,00
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	60
Drukverhogingspomp	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	6,30
Geïntegreerde omgekeerde osmose	•
PerfectWater	•
WaterEco	•
Waterverbruik per spoelgang in l	2,00
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Maximale hoogteverstelling in mm	35,00
Buitenmaat, breedte in mm	600
Buitenmaat, diepte in mm	617
Buitenmaat, brutohoogte in mm	870
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	667
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	309

PTD 702 [RO]

Vaatwassers met tank-spoelsysteem

compact formaat - de 60 cm bistrovaatwasser met geïntegr. Omgekeerde-osmose-installatie.



EAN: 4002516104254 / Materiaalnummer: 11097650 /

Oud Materiaalnummer: 61070205D

Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	510
Bruikbare spoelruimte, diepte in mm	568
Inschuifhoogte boven vloer in mm	423
Nettogewicht [kg]	85
Brutogewicht in kg	95
Maximale vloerbelasting in N/m ²	790
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
Programma's	
Programma voor lichte verontreinigingen	•
Programma voor normale verontreinigingen	•
Programma voor sterke verontreinigingen	•
Extra programma-opties	•
Specifiek voor spoelgoed	•
Zelfreiniging	•
Ontkalken	•
Rekuitvoering	
Zonder rekken	•
Uitvoering	
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Controle van alle sproeiarmen	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstijd	•
Temperatuurweergave voor reservoir en boiler	•
Hygiënische spoelruimte reservoir	•
Roterend spoelsysteem (boven + onder)	•
Zeer effectief filtersysteem	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
Aansluitmogelijkheden	
Zuigglansen voor externe jerrycans [aantal]	2
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX3	•
DIN EN 17735	•
UKCA	•
SVGW	•