

PTD 703

Vaatwassers met tank-spoelsysteem

met korte programma's voor hoge spoelsnelheden - voor universeel gebruik.



- Max. reinigingscapaciteit*: 1170 borden per uur
- Eenvoudige en flexibele bediening – full touchscreen
- Economisch en efficiënt – slechts 2.00 l waterverbruik** per spoelcyclus
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Onderbouwbaar – perfecte integratie in een werkblad

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

** De opgegeven waarde verwijst naar het ECO-programma. Het waterverbruik is afhankelijk van het geselecteerde programma.

EAN: 4002516104285 / Materiaalnummer: 11097680 / Oud Materiaalnummer: 61070301D

Model en uitvoering	
Model	Vrijst. prof. vaatwasser, geschikt voor onderbouw
Serie	Professional
Reinigingssysteem	Tankvoorlader
Aantal niveaus	1
Front	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Zijwanden	Roestvrij staal
Achterwand	Kunststof
Volume reservoir in l	15,3
Toepassing	
Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor restaurant/café	•
Geschikt voor hotels	•
Geschikt voor pensions	•
Geschikt voor gemeenschappelijke keukens	•
Geschikt voor kleuterscholen	•
Geschikt voor scholen en universiteiten	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	200
Kortste programmaduur in sec.	55
Maximale naspoeltemperatuur in °C	90
Reinigingscapaciteit borden per uur	1170
Reinigingscapaciteit rekken per uur	66
Levensduur in reinigingscycli	250000
Besturing	
Soort besturing	Elektronische besturing
Programmakeuze	Full touchscreen
Automatisch aan-/uitschakelen gebruiksklaar	•
Reinigingsprogramma's [aantal]	3
Weergave programmaverloop in kleur	•
Instelbare displaytalen	•
Standaard elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ
Vermogen reservoir in kW	1,80
Vermogen boiler in kW	4,90
Totale aansluitwaarde in kW	7,90
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	5,00
Zekering in A	20
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3N AC 380-415V 50HZ

PTD 703

Vaatwassers met tank-spoelsysteem

met korte programma's voor hoge spoelsnelheden - voor universeel gebruik.



EAN: 4002516104285 / Materiaalnummer: 11097680 / Oud Materiaalnummer: 61070301D

Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	6,00
Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 3	
Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	7,30
Zekering in A	25
Mogelijke spanningsvariant 4	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	2,60
Zekering in A	13
Mogelijke spanningsvariant 5	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	3,20
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 6	
Elektrische aansluiting	AC 220-240V 50HZ
Vermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	4,20
Zekering in A	20
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud of warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in bar	1,00-6,00
Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm	60
Drukverhogingspomp	•
Maximale waterhardheid in mmol/l	0,53
Waterverbruik per spoelgang in l	2,00
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, hoogte in mm	820
Maximale hoogteverstelling in mm	35,00
Buitenmaat, breedte in mm	600
Buitenmaat, diepte in mm	617
Buitenmaat, brutohoogte in mm	870
Buitenmaat, brutobreedte in mm	650
Buitenmaat, brutodiepte in mm	667
Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm	404
Bruikbare spoelruimte, breedte in mm	510
Bruikbare spoelruimte, diepte in mm	568
Inschuifhoogte boven vloer in mm	328
Nettogewicht [kg]	69
Brutogewicht in kg	79
Maximale vloerbelasting in N/m ²	790
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
Programma's	
Programma voor lichte verontreinigingen	•
Programma voor normale verontreinigingen	•
Programma voor sterke verontreinigingen	•

PTD 703

Vaatwassers met tank-spoelsysteem

met korte programma's voor hoge spoelsnelheden - voor universeel gebruik.



EAN: 4002516104285 / Materiaalnummer: 11097680 / Oud Materiaalnummer: 61070301D

Extra programma-opties	•
Specifiek voor spoelgoed	•
Zelfreiniging	•
Ontkalken	•
Rekuitvoering	
Zonder rekken	•
Uitvoering	
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor naspoelmiddel	•
Geïntegreerde doseerpomp/-module voor vloeibare reinigingsmiddelen	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal	•
Roestvrijstalen achterwand van spatwaterbestendigheidsklasse IPX5 (optie)	•
Controle van alle sproeiarmen	•
Aanpasbare naspoeltemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstemperatuur	•
Aanpasbare reinigingstijd	•
Temperatuurweergave voor reservoir en boiler	•
Hygiënische spoelruimte reservoir	•
Roterend spoelsysteem (boven + onder)	•
Veel accessoires (naar keuze)	•
Aansluitmogelijkheden	
Zuiglansen voor externe jerrycans [aantal]	2
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
Bescherming tegen opspattend water IPX3	•
DIN EN 17735	•
UKCA	•