

PTD 703 [Basic]

Vaatwassers met tank-spoelsysteem

met korte programma's - kan worden gecombineerd met externe doseerpompen.



- Max. reinigingscapaciteit*: 1188 borden per uur
- Eenvoudige en flexibele bediening – full touchscreen
- Economisch en efficiënt – slechts 2.00 l waterverbruik** per spoelcyclus
- Altijd het juiste programma – speciale oplossingen voor verschillende soorten serviesgoed
- Onderbouwbaar – perfecte integratie in een werkblad

* Afhankelijk van de omstandigheden (watertemperatuur, stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden variëren.

** De opgegeven waarde verwijst naar het ECO-programma. Het waterverbruik is afhankelijk van het geselecteerde programma.

EAN: 4002516104360 / Materiaalnummer: 11097760 / Oud Materiaalnummer: 61070302D

| Model en uitvoering | |
|--|---|
| Model | Vrijst. prof. vaatwasser, geschikt voor onderbouw |
| Serie | Professional |
| Reinigingssysteem | Tankvoorlader |
| Aantal niveaus | 1 |
| Front | Roestvrij staal |
| Deksel | Roestvrij staal |
| Zijwanden | Roestvrij staal |
| Achterwand | Kunststof |
| Volume reservoir in l | 15,3 |
| Toepassing | |
| Geschikt voor verpleeg- en verzorgingstehuizen | • |
| Geschikt voor restaurant/café | • |
| Geschikt voor hotels | • |
| Geschikt voor pensions | • |
| Geschikt voor gemeenschappelijke keukens | • |
| Geschikt voor kleuterscholen | • |
| Geschikt voor scholen en universiteiten | • |
| Geschikt voor werkplaatsen | • |
| Geschikt voor cafetaria's | • |
| Geschikt voor sportverenigingen | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Geteste antivirale werking | • |
| Circulatiepomp, Qmax in l/min. | 200 |
| Kortste programmaduur in sec. | 55 |
| Maximale naspoeltemperatuur in °C | 90 |
| Reinigingscapaciteit borden per uur | 1188 |
| Reinigingscapaciteit rekken per uur | 66 |
| Levensduur in reinigingscycli | 250000 |
| Besturing | |
| Soort besturing | Elektronische besturing |
| Programmakeuze | Full touchscreen |
| Automatisch aan-/uitschakelen gebruiksklaar | • |
| Reinigingsprogramma's [aantal] | 3 |
| Weergave programmaverloop in kleur | • |
| Instelbare displaytalen | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 380-415V 50HZ |
| Vermogen reservoir in kW | 1,80 |
| Vermogen boiler in kW | 4,90 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 7,90 |
| Zekering in A | 16 |
| Mogelijke spanningsvariant 1 | |
| Elektrische aansluiting | 3 AC 230V 50HZ |
| Vermogen in kW | 0,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 5,00 |
| Zekering in A | 20 |
| Mogelijke spanningsvariant 2 | |
| Elektrische aansluiting | 3N AC 380-415V 50HZ |

PTD 703 [Basic]

Vaatwassers met tank-spoelsysteem

met korte programma's - kan worden gecombineerd met externe doseerpompen.



EAN: 4002516104360 / Materiaalnummer: 11097760 / Oud Materiaalnummer: 61070302D

| | |
|---|--------------------|
| Vermogen in kW | 0,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 6,00 |
| Zekering in A | 10 |
| Mogelijke spanningsvariant 3 | |
| Elektrische aansluiting | 3 AC 230V 50HZ |
| Vermogen in kW | 0,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 7,30 |
| Zekering in A | 25 |
| Mogelijke spanningsvariant 4 | |
| Elektrische aansluiting | AC 220-240V 50HZ |
| Vermogen in kW | 0,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 2,60 |
| Zekering in A | 13 |
| Mogelijke spanningsvariant 5 | |
| Elektrische aansluiting | AC 220-240V 50HZ |
| Vermogen in kW | 0,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,20 |
| Zekering in A | 16 |
| Mogelijke spanningsvariant 6 | |
| Elektrische aansluiting | AC 220-240V 50HZ |
| Vermogen in kW | 0,00 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 4,20 |
| Zekering in A | 20 |
| Wateraansluiting/-afvoer | |
| Koud of warm water [aantal] | 1 |
| Vereiste waterdruk in bar | 1,00-6,00 |
| Maximale opvoerhoogte van afvoerpomp in cm | 60 |
| Drukverhogingspomp | • |
| Maximale waterhardheid in mmol/l | 0,53 |
| Waterverbruik per spoelgang in l | 2,00 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, hoogte in mm | 820 |
| Maximale hoogteverstelling in mm | 35,00 |
| Buitenmaat, breedte in mm | 600 |
| Buitenmaat, diepte in mm | 617 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 870 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 650 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 667 |
| Bruikbare spoelruimte, hoogte in mm | 404 |
| Bruikbare spoelruimte, breedte in mm | 510 |
| Bruikbare spoelruimte, diepte in mm | 568 |
| Inschuifhoogte boven vloer in mm | 328 |
| Nettogewicht [kg] | 69 |
| Brutogewicht in kg | 79 |
| Maximale vloerbelasting in N/m ² | 790 |
| Emissiewaarden | |
| Geluidsemissieniveau op de werkplek (LpA) | 55 dB(A) re 20 µPa |
| Programma's | |
| Programma voor lichte verontreinigingen | • |
| Programma voor normale verontreinigingen | • |
| Programma voor sterke verontreinigingen | • |

PTD 703 [Basic]

Vaatwassers met tank-spoelsysteem

met korte programma's - kan worden gecombineerd met externe doseerpompen.



EAN: 4002516104360 / Materiaalnummer: 11097760 / Oud Materiaalnummer: 61070302D

| | |
|---|---|
| Extra programma-opties | • |
| Specifiek voor spoelgoed | • |
| Zelfreiniging | • |
| Ontkalken | • |
| Rekuitvoering | |
| Zonder rekken | • |
| Uitvoering | |
| Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal | • |
| Roestvrijstalen achterwand van spatwaterbestendigheidsklasse IPX5 (optie) | • |
| Controle van alle sproeiarmen | • |
| Aanpasbare naspoeltemperatuur | • |
| Aanpasbare reinigingstemperatuur | • |
| Aanpasbare reinigingstijd | • |
| Temperatuurweergave voor reservoir en boiler | • |
| Hygiënische spoelruimte reservoir | • |
| Roterend spoelsysteem (boven + onder) | • |
| Veel accessoires (naar keuze) | • |
| Aansluitmogelijkheden | |
| Externe doseermodule voor vloeibaar wasmiddel | • |
| Externe doseermodule voor naspoelmiddel | • |
| Zuiglansen voor externe jerrycans [aantal] | 0 |
| Normen, keur- en kenmerken | |
| CE | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |
| VDE | • |
| Bescherming tegen opspattend water IPX3 | • |
| DIN EN 17735 | • |
| UKCA | • |