

H 2890 B

90 cm brede oven

Perfect te combineren design met timer en PerfectClean.



- Segmentdisplay met verzinkbare knop – EasyControl
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-afwerking
- Veel ruimte en flexibiliteit – 90 l oveninhoud op 3 niveaus
- Snelle verwarming en gelijkmatige warmteverdeling – TwinPower
- Beschermt tegen verbrandingen – koele voorkant



EAN: 4002516220954 / Materiaalnummer: 11099480 / Oud Materiaalnummer: 22289044NL

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
PureLine	•
Verzinkbare knoppen	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Funcities	
Ontdooien	•
Eco-hetelucht	•
Grill standen	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Display	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	90
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	2 halogeenspots
TwinPower-heteluchtventilator	•
Temperaturen in °C	50–270
Min. temperaturen in °C	50
Max. temperaturen in °C	270
Nisbreedte in mm min.	860
Nisbreedte in mm max.	860
Nishoogte in mm min.	517

H 2890 B

90 cm brede oven


Perfect te combineren design met timer en PerfectClean.




EAN: 4002516220954 / Materiaalnummer: 11099480 / Oud Materiaalnummer: 22289044NL

Nishoogte in mm max.	517
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	895
Hoogte in mm	478
Diepte in mm	568
Gewicht in kg	64,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,70
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,70
Verlichting vervangen	Klant
Meegeleverde accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1


H 2890 B
 90 cm brede oven
 Perfect te combineren design met timer en PerfectClean.




side view H7000 90 D1 build-under, installation drawing




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing



installation H7000 90, installation drawing



H2890B, installation drawings



side view H7000 90 D1, installation drawings