

H 7164 B

Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met netwerkmogelijkheid en PerfectClean.



- Tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor S
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-afwerking
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – automatische programma's



EAN: 4002516176152 / Materiaalnummer: 11099500 / Oud Materiaalnummer: 22716444NL

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
ContourLine	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Professional	•
Professional met Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Neerklapbaar grillelement	•

H 7164 B

Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met netwerkmogelijkheid en PerfectClean.



EAN: 4002516176152 / Materiaalnummer: 11099500 / Oud Materiaalnummer: 22716444NL

CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
Zuigbuis voor de inname van water	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30-300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
Meegeleverde accessoires	
Bakplaat met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleider HFC 70-C (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7164 B

Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met netwerkmogelijkheid en PerfectClean.

H 7164 B

Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met netwerkmogelijkheid en PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7164 B

Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met netwerkmogelijkheid en PerfectClean.



Installation Kombi BM XL, installation drawings