

H 7164 BP

Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met netwerkmogelijkheid en pyrolyse.



- Tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor S
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreinigingssysteem
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – automatische programma's

A⁺

EAN: 4002516176169 / Materiaalnummer: 11099510 / Oud Materiaalnummer: 22716445NL

Model	
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Model en design	
Inbouwoven	•
ContourLine	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill standen	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Professional	•
Professional met Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Op tijd programmeerbare stoominjecties	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20

H 7164 BP

Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met netwerkmogelijkheid en pyrolyse.



EAN: 4002516176169 / Materiaalnummer: 11099510 / Oud Materiaalnummer: 22716445NL

Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij pyrolyse	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30-300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
Meegeleverde accessoires	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleider (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

H 7164 BP

Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met netwerkmogelijkheid en pyrolyse.



EAN: 4002516176169 / Materiaalnummer: 11099510 / Oud Materiaalnummer: 22716445NL

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7164 BP

Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met netwerkmogelijkheid en pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7164 BP

Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met netwerkmogelijkheid en pyrolyse.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings