

H 7264 BP

Oven

Perfect te combineren design met tekstdisplay, netwerkverbinding en pyrolyse.



- Tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor S
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreinigingssysteem
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – automatische programma's



EAN: 4002516117636 / Materiaalnummer: 11099660 /
Oud Materiaalnummer: 22726435EU1

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Grafietgrijs
VitroLine	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Professional	•
Professional met Hetelucht plus	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•

H 7264 BP

Oven

Perfect te combineren design met tekstdisplay, netwerkverbinding en pyrolyse.



EAN: 4002516117636 / Materiaalnummer: 11099660 /

Oud Materiaalnummer: 22726435EU1

CleanGlass-deur

•

Stoomtechn./watertoevoer

Zuigbuis voor de inname van water

•

Veiligheid

Koelsysteem met koel front

•

Veiligheidsschakelaar

•

Vergrendeling

•

Deurvergrendeling bij pyrolyse

•

Technische gegevens

Inhoud van de oven in l

76

Aantal niveaus

5

Aantal niveaus ovenruimte 1

5

Aantal niveaus ovenruimte 2

5

Genummerde niveaus

•

Ovenverlichting

1 halogeen spot

Temperaturen in °C

30-300

Min. temperaturen in °C

30

Max. temperaturen in °C

300

Nisbreedte in mm min.

560

Nisbreedte in mm max.

568

Nishoogte in mm min.

590

Nishoogte in mm max.

595

Nisdiepte in mm

550

Afmetingen (b x h x d) in mm

595 x 596 x 568

Breedte in mm

595

Hoogte in mm

596

Diepte in mm

568

Gewicht in kg

47,0

Totale aansluitwaarde in kW

3,60

Spanning in V

220-240

Frequentie in Hz

50

Zekering in A

16

Aantal fasen

1

Aansluitkabel met netstekker

•

Lengte van de elektriciteitskabel in m

1,50

Verlichting vervangen

Klant

Meegeleverde accessoires

Bakplaat met PerfectClean HBB 71

1

Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71

1

Bak- en braadrooster met PerfectClean

1

FlexiClip-geleider HFC 70-C (paar)

1

Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)

1

Ontkalkingstabletten

2

H 7264 BP

Oven

Perfect te combineren design met tekstdisplay, netwerkverbinding en pyrolyse.



EAN: 4002516117636 / Materiaalnummer: 11099660 /
Oud Materiaalnummer: 22726435EU1

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,
,

H 7264 BP

Oven


Perfect te combineren design met tekstdisplay, netwerkverbinding en pyrolyse.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings