

H 7364 BP

Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met bratometer en LED-verlichting.



- Groot tekstdisplay en sensorbediening – DirectSensor
- Nauwelijks meer schoonmaken – pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Gegarandeerd geen te gaar gekookte levensmiddelen – TasteControl
- Apparaat met WiFi – Miele@home

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516143727 / Materiaalnummer: 11099700 /  
Oud Materiaalnummer: 22736445EU1

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Model</b>  |                                |
| Kleur apparaat  | Roestvrij staal met CleanSteel |
| <b>Model en design</b>  |                                |
| Inbouwoven  | •                              |
| ContourLine   | •                              |
| <b>Voordelen</b>  |                                |
| TasteControl  | •                              |
| Snel opwarmen   | •                              |
| Voorverwarmen   | •                              |
| Bratometer  | met snoer                      |
| Warmhouden  | •                              |
| Crisp function  | •                              |
| <b>Functies</b>   |                                |
| Ontdooien   | •                              |
| Automatische programma's                                      | •                              |
| Landspecifieke automatische programma's                       | •                              |
| Braadautomaat   | •                              |
| Eco-hetelucht   | •                              |
| Grill standen   | •                              |
| Grill   | •                              |
| Hetelucht plus  | •                              |
| Intensief bakken  | •                              |
| Professional  | •                              |
| Professional met Hetelucht plus                               | •                              |
| Functie Professional met Boven-/Onderwarmte                   | •                              |
| Functie Professional met Intensief bakken                     | •                              |
| Functie Professional met Braadautomaat                        | •                              |
| Boven-/Onderwarmte  | •                              |
| Onderwarmte   | •                              |
| Circulatiegrill   | •                              |
| <b>Bedieningsgemak</b>  |                                |
| Koppeling met Miele@home                                      | •                              |
| Display   | DirectSensor                   |
| SoftOpen  | •                              |
| SoftClose   | •                              |
| MultiLingua   | •                              |
| Op tijd programmeerbare stoominjecties                        | •                              |
| Dagtijdweergave   | •                              |
| Tijdsynchronisatie  | •                              |
| Datumweergave   | •                              |
| Kookwekker  | •                              |
| Programmering begin bereidingstijd                            | •                              |
| Programmering einde bereidingstijd                            | •                              |
| Programmering bereidingstijd                                  | •                              |
| Weergave werkelijke temperatuur                               | •                              |
| Weergave ingestelde temperatuur                               | •                              |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | •                              |
| Voorgeprogrammeerde temperatuur                               | •                              |

H 7364 BP

Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met bratometer en LED-verlichting.



EAN: 4002516143727 / Materiaalnummer: 11099700 /  
Oud Materiaalnummer: 22736445EU1

|   |            |
|---|------------|
| Eigen programma's   | •          |
| Individuele instellingen  | •          |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>                                      |            |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)                                      | A+         |
| Automatische restwarmtebenutting  | •          |
| Verbruik in de uitstand in W  | 0,5        |
| Verbruik in de stand-bymodus in W                                       | 1,0        |
| Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W                               | 2,0        |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min                 | 20         |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min | 20         |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min                 | 20         |
| <b>Onderhoudscomfort</b>  |            |
| Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak                                     | •          |
| Pyrolytische zelfreiniging  | •          |
| Katalysator   | •          |
| Neerklapbaar grillelement   | •          |
| CleanGlass-deur   | •          |
| <b>Veiligheid</b>   |            |
| Koelsysteem met koel front  | •          |
| Veiligheidsschakelaar   | •          |
| Vergrendeling   | •          |
| Deurvergrendeling bij pyrolyse  | •          |
| Toetsvergrendeling  | •          |
| <b>Technische gegevens</b>  |            |
| Inhoud van de oven in l   | 76         |
| Aantal niveaus  | 5          |
| Aantal niveaus ovenruimte 1   | 5          |
| Aantal niveaus ovenruimte 2   | 5          |
| Genummerde niveaus  | •          |
| Ovenverlichting   | 1 led-spot |
| Temperaturen in °C  | 30–300     |
| Min. temperaturen in °C   | 30         |
| Max. temperaturen in °C   | 300        |
| Nisbreedte in mm min.   | 560        |
| Nisbreedte in mm max.   | 568        |
| Nishoogte in mm min.  | 590        |
| Nishoogte in mm max.  | 595        |
| Nisdiepte in mm   | 550        |
| Breedte in mm   | 595        |
| Hoogte in mm  | 596        |
| Diepte in mm  | 569        |
| Gewicht in kg   | 47,0       |
| Totale aansluitwaarde in kW   | 3,60       |
| Spanning in V   | 220-240    |
| Frequentie in Hz  | 50         |
| Zekering in A   | 16         |
| Aantal fasen  | 1          |
| Aansluitkabel met netstekker  | •          |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m                                  | 1,50       |
| Verlichting vervangen   | Service    |

H 7364 BP

Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met bratometer en LED-verlichting.



EAN: 4002516143727 / Materiaalnummer: 11099700 /  
Oud Materiaalnummer: 22736445EU1

#### Meegeleverde accessoires

|  |   |
|--|---|
| Bakplaat met PerfectClean                        | 1 |
| Universele bakplaat met PerfectClean             | 1 |
| Bak- en braadrooster PyroFit                     | 1 |
| FlexiClip-geleider PyroFit (paar)                | 1 |
| Bratometer met snoer                             | 1 |
| Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar) | 1 |
| Ontkalkingstabletten                             | 2 |

#### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugûês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7364 BP

### Oven

In aantrekkelijk roestvrijstalen design met bratometer en LED-verlichting.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6x B/BP, H7x6x B/BP/BPX, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x B/BP/BPX, H7x40BM/BMX, H7x6x B/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings