

H 7440 B

Compacte oven

Perfect te combineren design met LED-verlichting en PerfectClean.



- Groot tekstdisplay en sensorbediening – DirectSensor
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-afwerking
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Gegarandeerd geen te gaar gekookte levensmiddelen – TasteControl
- Apparaat met WiFi – Miele@home

A++

EAN: 4002516110002 / Materiaalnummer: 11099730 /
Oud Materiaalnummer: 22744024EU1

Model	
Kleur apparaat	Obsidiaanzwart
Model en design	
Inbouwoven	•
VitroLine	•
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Warmhouden	•
Crisp functie	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill standen	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Professional	•
Professional met Hetelucht plus	•
Functie Professional met Boven-/Onderwarmte	•
Functie Professional met Intensief bakken	•
Functie Professional met Braadautomaat	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Op tijd programmeerbare stoominjecties	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•

H 7440 B

Compacte oven

Perfect te combineren design met LED-verlichting en PerfectClean.



EAN: 4002516110002 / Materiaalnummer: 11099730 /
Oud Materiaalnummer: 22744024EU1

Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
Automatische restwarmtebenutting	•
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	49
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	456
Diepte in mm	568
Gewicht in kg	35,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,20
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleider met PerfectClean (paar)	1

H 7440 B

Compacte oven

Perfect te combineren design met LED-verlichting en PerfectClean.



EAN: 4002516110002 / Materiaalnummer: 11099730 /

Oud Materiaalnummer: 22744024EU1

Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)

1

Ontkalkingstabletten

2

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


H 7440 B

Compacte oven


Perfect te combineren design met LED-verlichting en PerfectClean.




side view H7000 M, installation drawings



side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing


H2840B, H7244B, H7440B, installation drawings



Installation H7000 M, installation drawing



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 M build-under, installation drawings