

H 7440 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron

Perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.



- Groot tekstdisplay en sensorbediening – DirectSensor
- Eenvoudige reiniging – ovenruimte met PerfectClean en lijnstructuur
- Meer gelijkmatige en snellere resultaten – Quick & Gentle
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Maar één druk op de toets – Quick-magnetron en Popcorn-functie

EAN: 4002516117650 / Materiaalnummer: 11099770 /
Oud Materiaalnummer: 22744026EU1

Model en design	
Inbouwoven met magnetron	•
VitroLine	•
Kleur apparaat	Obsidiaanzwart
Voordelen	
Quick & Gentle	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Warmhouden	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Magnetron	•
Magnetron met Braadautomaat	•
Magnetron met grill	•
Magnetron met Hetelucht plus	•
Magnetron met circulatiegrill	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-functie	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerd magnetronvermogen	•
Quick-magnetron	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Automatische restwarmtebenutting	•
Verbruik in de uitstand in W	0,5

H 7440 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron

Perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.



EAN: 4002516117650 / Materiaalnummer: 11099770 /
Oud Materiaalnummer: 22744026EU1

Verbruik in de stand-by-modus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur en PerfectClean	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	43
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30-250
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	250
Elektronisch gestuurd vermogen	•
Vermogensstanden magnetron in W	
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	456
Diepte in mm	568
Gewicht in kg	36,0
Totale aansluitwaarde in kW	2,70
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,00
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
Glazen schaal	1

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,

H 7440 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron

Perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.


H 7440 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron

Perfect te combineren design met automatische en combinatieprogramma's.




H7x40BM/BMX, installation drawings




H7x40BM/BMX, installation drawings




H7x4xBM, installation drawings




H7x40BM/BMX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x40BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings