

M 7140 TC

Inbouwmagnetron

in een aantrekkelijk roestvrijstalen design met bediening op de bovenkant.



- Display met gewone tekst en sensorbediening – DirectSensor S
- Perfect ontdooien en koken – automatische programma's
- Veel ruimte – 46 l oveninhoud en 40 cm draaiplateau
- Bijzonder krachtige magnetron – 900 W
- Met één druk op de toets naar het doel – popcorn-functie

EAN: 4002516113102 / Materiaalnummer: 11099970 /
Oud Materiaalnummer: 24714040EU1

Model	
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Model en design	
Inbouwmagnetron	•
ContourLine	•
TopControl	•
Voordelen	
Warmhouden	•
Funcities	
Automatische programma's	•
Alleen magnetronfunctie	•
Bedieningsgemak	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-functie	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Quick-magnetron	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Nachtuitschakeling	•
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Vergrendeling	•
Veiligheidsschakelaar	•
Veiligheidsslot "Door"-aanwijzing	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	46
Draairichting deur	Onder
Ovenverlichting	1 led-spot
Ovenruimte in cm	23,2
Diameter draaiplateau in cm	40,6
Elektronisch gestuurd vermogen	•
Vermogensstanden magnetron in W	
Magnetronvermogen maximaal in W	900
Nisbreedte in mm min.	562
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 456 x 560
Breedte in mm	595

M 7140 TC

Inbouwmagnetron

in een aantrekkelijk roestvrijstalen design met bediening op de bovenkant.



EAN: 4002516113102 / Materiaalnummer: 11099970 /
Oud Materiaalnummer: 24714040EU1

Hoogte in mm	456
Diepte in mm	560
Niet van nis afhankelijke ventilatie	•
Gewicht in kg	28,3
Totale aansluitwaarde in kW	1,6
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,10
Verlichting vervangen	Service

Meegeleverde accessoires

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


M 7140 TC

Inbouwmagnetron

in een aantrekkelijk roestvrijstalen design met bediening op de bovenkant.




M7140TC, M724x, installation drawings




M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings