

H 7840 BP

Compacte oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



- Groot touchscreen display met – M Touch + MotionReact
- Altijd en overal zicht op het gerecht – Camera in de ovenruimte
- Nauwelijks meer schoonmaken – pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Gegarandeerd geen te gaar gekookte levensmiddelen – TasteControl

A++

EAN: 4002516176138 / Materiaalnummer: 11101550 / Oud Materiaalnummer: 22784045NL

<b>Model</b>	
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
<b>Model en design</b>	
Inbouwoven	•
PureLine	•
<b>Voordelen</b>	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Bratometer	snoerloos
Warmhouden	•
Crisp functie	•
<b>Functies</b>	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill standen	•
Grill	•
Grill klein	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Professional	•
Professional met Hetelucht plus	•
Functie Professional met Boven-/Onderwarmte	•
Functie Professional met Intensief bakken	•
Functie Professional met Braadautomaat	•
Koken op lage temperatuur	•
Boven-/Onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassingen	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
Camera in de ovenruimte	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Op tijd programmeerbare stoominjecties	•
Meertonige geluidssignalen	•

H 7840 BP

Compacte oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516176138 / Materiaalnummer: 11101550 / Oud Materiaalnummer: 22784045NL

Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A++
Automatische restwarmtebenutting	•
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij pyrolyse	•
Toetsvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Inhoud van de oven in l	49
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452

H 7840 BP

Compacte oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516176138 / Materiaalnummer: 11101550 / Oud Materiaalnummer: 22784045NL

Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	456
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	38,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,20
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Service
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster PyroFit	1
FlexiClip-geleider PyroFit (paar)	1
Snoerloze bratometer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

#### Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 7840 BP

Compacte oven


Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings