

H 7840 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron

Perfect te combineren design met automatische programma's en bratometer.



- Groot touchscreen display met – M Touch + MotionReact
- Eenvoudige reiniging – ovenruimte met PerfectClean en lijnstructuur
- Meer gelijkmatige en snellere resultaten – Quick & Gentle
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Maar één druk op de toets – Quick-magnetron en Popcorn-functie

EAN: 4002516174448 / Materiaalnummer: 11101580 / Oud Materiaalnummer: 22784046NL

Model	
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Model en design	
Inbouwoven met magnetron	•
PureLine	•
Voordelen	
Quick & Gentle	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Bratometer	met snoer
Warmhouden	•
Crisp functie	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Koken op lage temperatuur	•
Magnetron	•
Magnetron met Braadautomaat	•
Magnetron met grill	•
Magnetron met Hetelucht plus	•
Magnetron met circulatiegrill	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
Naderingssensor MotionReact	•
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Popcorn-functie	•
Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•

H 7840 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron

Perfect te combineren design met automatische programma's en bratometer.



EAN: 4002516174448 / Materiaalnummer: 11101580 / Oud Materiaalnummer: 22784046NL

Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerd magnetronvermogen	•
Quick-magnetron	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Automatische restwarmtebenutting	•
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte met lijnstructuur en PerfectClean	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	43
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30-250
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	250
Elektronisch gestuurd vermogen	•
Vermogensstanden magnetron in W	
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	456

H 7840 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron

Perfect te combineren design met automatische programma's en bratometer.



EAN: 4002516174448 / Materiaalnummer: 11101580 / Oud Materiaalnummer: 22784046NL

Diepte in mm	569
Gewicht in kg	38,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,20
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2,00
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
Bratometer met snoer	1
Glazen schaal	2

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,


H 7840 BM

Compacte oven met geïntegreerde magnetron


Perfect te combineren design met automatische programma's en bratometer.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




H226x-1B/BP/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings