

H 7840 BPX

Greeploze compacte oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



- Groot touchscreen display met – M Touch + MotionReact
- Altijd en overal zicht op het gerecht – Camera in de ovenruimte
- Nauwelijks meer schoonmaken – pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Gegarandeerd geen te gaar gekookte levensmiddelen – TasteControl

A++

EAN: 4002516117902 / Materiaalnummer: 11101590 /
Oud Materiaalnummer: 22784065EU1

| Model en design | |
|--|----------------|
| Inbouwoven | • |
| ArtLine | • |
| Greeploos | • |
| Kleur apparaat | Obsidiaanzwart |
| Voordelen | |
| TasteControl | • |
| Snel opwarmen | • |
| Voorverwarmen | • |
| Bratometer | snoerloos |
| Warmhouden | • |
| Crisp functie | • |
| Functies | |
| Ontdooien | • |
| Automatische programma's | • |
| Landspecifieke automatische programma's | • |
| Braadautomaat | • |
| Eco-hetelucht | • |
| Grill standen | • |
| Grill | • |
| Grill klein | • |
| Hetelucht plus | • |
| Intensief bakken | • |
| Professional | • |
| Professional met Hetelucht plus | • |
| Functie Professional met Boven-/Onderwarmte | • |
| Functie Professional met Intensief bakken | • |
| Functie Professional met Braadautomaat | • |
| Koken op lage temperatuur | • |
| Boven-/Onderwarmte | • |
| Bovenwarmte | • |
| Onderwarmte | • |
| Circulatiegrill | • |
| Speciale toepassingen | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| MotionReact: licht aan bij benadering | • |
| MotionReact: display aan bij benadering | • |
| MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering | • |
| MotionReact: detectie van meubelfronten | • |
| Camera in de ovenruimte | • |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Helpfunctie | • |
| Op tijd programmeerbare stoominjecties | • |
| Meertonige geluidssignalen | • |
| Dagtijdweergave | • |

H 7840 BPX

Greeploze compacte oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516117902 / Materiaalnummer: 11101590 /
Oud Materiaalnummer: 22784065EU1

| | |
|---|----------------|
| Tijdsynchronisatie | • |
| Datumweergave | • |
| Kookwekker | • |
| Programmering begin bereidingstijd | • |
| Programmering einde bereidingstijd | • |
| Programmering bereidingstijd | • |
| Weergave werkelijke temperatuur | • |
| Weergave ingestelde temperatuur | • |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | • |
| Voorgeprogrammeerde temperatuur | • |
| Eigen programma's | • |
| Individuele instellingen | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D) | A++ |
| Automatische restwarmtebenutting | • |
| Verbruik in de uitstand in W | 0,5 |
| Verbruik in de stand-bymodus in W | 1,0 |
| Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2,0 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min | 20 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min | 20 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min | 20 |
| Onderhoudscomfort | |
| Pyrolytische zelfreiniging | • |
| Katalysator | • |
| Neerklapbaar grillelement | • |
| CleanGlass-deur | • |
| Veiligheid | |
| Koelsysteem met koel front | • |
| Veiligheidsschakelaar | • |
| Vergrendeling | • |
| Deurvergrendeling bij pyrolyse | • |
| Toetsvergrendeling | • |
| Technische gegevens | |
| Inhoud van de oven in l | 49 |
| Aantal niveaus | 3 |
| Aantal niveaus ovenruimte 1 | 3 |
| Aantal niveaus ovenruimte 2 | 3 |
| Genummerde niveaus | • |
| Ovenverlichting | BrilliantLight |
| Temperaturen in °C | 30–300 |
| Min. temperaturen in °C | 30 |
| Max. temperaturen in °C | 300 |
| Nisbreedte in mm min. | 560 |
| Nisbreedte in mm max. | 568 |
| Nishoogte in mm min. | 450 |
| Nishoogte in mm max. | 452 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| Breedte in mm | 595 |
| Hoogte in mm | 456 |

H 7840 BPX

Greeploze compacte oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516117902 / Materiaalnummer: 11101590 /
Oud Materiaalnummer: 22784065EU1

| | |
|--|---------|
| Diepte in mm | 568 |
| Gewicht in kg | 38,0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,20 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Zekering in A | 16 |
| Aantal fasen | 1 |
| Aansluitkabel met netstekker | • |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,50 |
| Verlichting vervangen | Service |
| Meegeleverde accessoires | |
| Bakplaat met PerfectClean | 1 |
| Universele bakplaat met PerfectClean | 1 |
| Bak- en braadrooster PyroFit | 1 |
| FlexiClip-geleider PyroFit (paar) | 1 |
| Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar) | 1 |
| Ontkalkingstabletten | 2 |

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7840 BPX

Greeploze compacte oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings