

H 7860 BP

Oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



- Groot touchscreen display met – M Touch + MotionReact
- Altijd en overal zicht op het gerecht – Camera in de ovenruimte
- Nauwelijks meer schoonmaken – pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Gegarandeerd geen te gaar gekookte levensmiddelen – TasteControl



EAN: 4002516117940 / Materiaalnummer: 11101640 /  
Oud Materiaalnummer: 22786035EU1

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Grafietgrijs
VitroLine	•
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Bratometer	snoerloos
Warmhouden	•
Crisp function	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Grill klein	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Professional	•
Professional met Hetelucht plus	•
Functie Professional met Boven-/Onderwarmte	•
Functie Professional met Intensief bakken	•
Functie Professional met Braadautomaat	•
Koken op lage temperatuur	•
Boven-/Onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
Camera in de ovenruimte	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Op tijd programmeerbare stoominjecties	•
Meertonige geluidssignalen	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•

H 7860 BP

Oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516117940 / Materiaalnummer: 11101640 /  
Oud Materiaalnummer: 22786035EU1

Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Automatische restwarmtebenutting	•
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
<b>Stoomtechn./watertoevoer</b>	
Zuigbuis voor de inname van water	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij pyrolyse	•
Toetsvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 568

H 7860 BP

Oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516117940 / Materiaalnummer: 11101640 /  
Oud Materiaalnummer: 22786035EU1

Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,70
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Service

#### **Meegeleverde accessoires**

Bakplaat met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster PyroFit	1
FlexiClip-geleider PyroFit (paar)	1
Snoerloze bratometer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

#### **Beschikbare displaytalen**

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovensčina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7860 BP

### Oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7860 BP

Oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



Installation Kombi BM XL, installation drawings