

H 7860 BPX

Greeploze oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



- Groot touchscreen display met – M Touch + MotionReact
- Altijd en overal zicht op het gerecht – Camera in de ovenruimte
- Nauwelijks meer schoonmaken – pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Gegarandeerd geen te gaar gekookte levensmiddelen – TasteControl

A+

EAN: 4002516117957 / Materiaalnummer: 11101660 /
Oud Materiaalnummer: 22786065EU1

Model	
Kleur apparaat	Obsidiaanzwart
Model en design	
Inbouwoven	•
ArtLine	•
Greeploos	•
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Bratometer	snoerloos
Warmhouden	•
Crisp function	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill standen	•
Grill	•
Grill klein	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Professional	•
Professional met Hetelucht plus	•
Functie Professional met Boven-/Onderwarmte	•
Functie Professional met Intensief bakken	•
Functie Professional met Braadautomaat	•
Koken op lage temperatuur	•
Boven-/Onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
Camera in de ovenruimte	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Op tijd programmeerbare stoominjecties	•
Meertonige geluidssignalen	•

H 7860 BPX

Greeploze oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516117957 / Materiaalnummer: 11101660 /
Oud Materiaalnummer: 22786065EU1

Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Automatische restwarmtebenutting	•
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij pyrolyse	•
Toetsvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,70
Spanning in V	220-240

H 7860 BPX

Greeploze oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516117957 / Materiaalnummer: 11101660 /

Oud Materiaalnummer: 22786065EU1

Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Bakplaat met PerfectClean	1
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster PyroFit	1
FlexiClip-geleider PyroFit (paar)	1
Snoerloze bratometer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7860 BPX

Greeploze oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings