

H 7890 BP

90 cm brede oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



- Groot touchscreen display met – M Touch + MotionReact
- Altijd en overal zicht op het gerecht – Camera in de ovenruimte
- Nauwelijks meer schoonmaken – pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Luchtig deeg en gebruikte korstjes – functie Professional
- Snelle verwarming en gelijkmatige warmteverdeling – TwinPower



EAN: 4002516230250 / Materiaalnummer: 11101680 / Oud Materiaalnummer: 22789045NL

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
PureLine	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Bratometer	snoerloos
Warmhouden	•
Crisp function	•
Motor draaispit	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill standen	•
Grill	•
Grill klein	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Professional	•
Professional met Hetelucht plus	•
Functie Professional met Boven-/Onderwarmte	•
Functie Professional met Intensief bakken	•
Functie Professional met Braadautomaat	•
Koken op lage temperatuur	•
Boven-/Onderwarmte	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: licht aan bij benadering	•
MotionReact: display aan bij benadering	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij benadering	•
MotionReact: detectie van meubelfronten	•
Camera in de ovenruimte	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
3D-bedieningspaneel	•
Op tijd programmeerbare stoominjecties	•
Meertonige geluidssignalen	•

H 7890 BP

90 cm brede oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.



EAN: 4002516230250 / Materiaalnummer: 11101680 / Oud Materiaalnummer: 22789045NL

Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A
Automatische restwarmtebenutting	•
Verbruik in de uitstand in W	0,5
Verbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Pyrolytische zelfreiniging	•
Katalysator	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
<b>Stoomtechn./watertoevoer</b>	
Zuigbuis voor de inname van water	•
<b>Veiligheid</b>	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij pyrolyse	•
Toetsvergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Inhoud van de oven in l	90
Aantal niveaus	3
Aantal niveaus ovenruimte 1	3
Aantal niveaus ovenruimte 2	3
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	BrilliantLight
TwinPower-heteluchtventilator	•
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	860

H 7890 BP

90 cm brede oven

Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.




EAN: 4002516230250 / Materiaalnummer: 11101680 / Oud Materiaalnummer: 22789045NL

Nisbreedte in mm max.	860
Nishoogte in mm min.	517
Nishoogte in mm max.	517
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	895
Hoogte in mm	478
Diepte in mm	568
Gewicht in kg	74,0
Totale aansluitwaarde in kW	5,60
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	3
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,75
Verlichting vervangen	Service
<b>Meegeleverde accessoires</b>	
Universele bakplaat met PerfectClean	2
Bak- en braadrooster PyroFit	2
FlexiClip-geleider PyroFit (paar)	1
Snoerloze bratometer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar)	1
Grill- en bakplaat met PerfectClean	1
Ontkalkingstabletten	2
<b>Beschikbare displaytalen</b>	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7890 BP

90 cm brede oven


Perfect te combineren design met bratometer en BrilliantLight.




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing




installation H7000 90, installation drawing



H7890BP, installation drawings



side view H7000 90, installation drawing



side view H7000 90 build-under, installation drawings