

DO 7860

Dialog oven

- designkeuken wordt sterrenkeuken.



- Kookinnovatie. Elke dag en thuis dankzij M Chef
- Met verbeterde resultaten in structuur en gelijkmatigheid
- Veeleisende gerechten dankzij Gourmet Assistent en #Gourmet Pro#Z
- Meerdere gerechten tegelijkertijd garen met M Chef menu
- Tijdsbesparing tot 70% bij uitstekende kwaliteit

EAN: 4002516118534 / Materiaalnummer: 11111630 / Oud Materiaalnummer: 20786025NL

| Model en design | |
|---|----------------|
| Dialog oven | • |
| Kleur apparaat | Obsidiaanzwart |
| Van achter verlicht M Chef-logo | • |
| Voordelen | |
| M Chef-kookinnovatie | • |
| Private Dining | • |
| Gourmet Pro | • |
| Gourmet Assistent | • |
| Voorverwarmen | • |
| Bratometer | • |
| Warmhouden | • |
| Crisp function | • |
| Functies | |
| M Chef + Hetelucht plus | • |
| M Chef + Boven-/Onderwarmte | • |
| M Chef + Intensief bakken | • |
| M Chef + Professional | • |
| M Chef + braadautomaat | • |
| M Chef + Grote grill | • |
| M Chef + Circulatiegrill | • |
| Zeer veilig ontdooien | • |
| M Chef-menu | • |
| Braadautomaat | • |
| Grill standen | • |
| Grill | • |
| Grill klein | • |
| Hetelucht plus | • |
| Intensief bakken | • |
| Professional | • |
| Professional met Hetelucht plus | • |
| Functie Professional met Boven-/Onderwarmte | • |
| Functie Professional met Intensief bakken | • |
| Functie Professional met Braadautomaat | • |
| Koken op lage temperatuur | • |
| Boven-/Onderwarmte | • |
| Bovenwarmte | • |
| Onderwarmte | • |
| Circulatiegrill | • |
| Speciale toepassingen | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| SoftOpen | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Helpfunctie | • |
| Individuele instellingen | • |
| Op tijd programmeerbare stoominjecties | • |
| Meertonige geluidssignalen | • |

DO 7860

Dialog oven

- designkeuken wordt sterrenkeuken.



EAN: 4002516118534 / Materiaalnummer: 11111630 / Oud Materiaalnummer: 20786025NL

| | |
|---|----------------|
| Dagtijdweergave | • |
| Tijdsynchronisatie | • |
| Datumweergave | • |
| Kookwekker | • |
| Programmering begin bereidingstijd | • |
| Programmering bereidingstijd | • |
| Weergave werkelijke temperatuur | • |
| Weergave ingestelde temperatuur | • |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | • |
| Hulp bij Gourmet Units | • |
| Voorgeprogrammeerde temperatuur | • |
| Sabbatprogramma | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Restwarmtebenutting | • |
| Onderhoudscomfort | |
| Pyrolytische zelfreiniging | • |
| Katalysator verhit | • |
| Veiligheid | |
| Koelsysteem met koel front | • |
| Veiligheidsschakelaar | • |
| Vergrendeling | • |
| Deurvergrendeling bij pyrolyse | • |
| Toetsvergrendeling | • |
| Technische gegevens | |
| Inhoud van de oven in l | 50 |
| Aantal niveaus | 4 |
| Ovenverlichting | BrilliantLight |
| Min. temperaturen in °C | 30 |
| Max. temperaturen in °C | 300 |
| Nisbreedte in mm min. | 560 |
| Nisbreedte in mm max. | 568 |
| Nishoogte in mm min. | 590 |
| Nishoogte in mm max. | 595 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| Breedte in mm | 595 |
| Hoogte in mm | 596 |
| Temperaturen in °C | 30-300 |
| Diepte in mm | 568 |
| Gewicht in kg | 60,8 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,70 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Aantal fasen | 1 |
| Zekering in A | 16 |
| Aansluitkabel | • |
| Aansluitkabel met netstekker | • |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,00 |
| Verlichting vervangen | Klantenservice |
| Bijbehorende accessoires | |
| Bakplaat met PerfectClean | 1 |

DO 7860

Dialog oven

- designkeuken wordt sterrenkeuken.



EAN: 4002516118534 / Materiaalnummer: 11111630 / Oud Materiaalnummer: 20786025NL


| | |
|--------------------------------------|---|
| Universele bakplaat met PerfectClean | 1 |
| Bak- en braadrooster PyroFit | 1 |
| Ontkalkingstabletten | 2 |

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


DO 7860
 Dialog oven
 - designkeuken wordt sterrenkeuken.




DO7860, installation drawings




DO7860, DO7860C (CN), installation drawings



DO7860, DO7860C (CN), installation drawings



DO7860, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings