

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.



- Groot touchscreen display met – M Touch + MotionReact
- Individueel genieten – met 3 bonenreservoirs – CoffeeSelect
- Ideaal: automatisch onderhoud met AutoDescale en AutoClean
- Perfect geplaatst dankzij de gepatenteerde CupSensor
- Gelijktijdige bereiding met één druk op de knop: OneTouch for Two

EAN: 4002516139782 / Materiaalnummer: 11163980 /

Oud Materiaalnummer: 29784520EU1

| Model en design | |
|---|----------------|
| Inbouwkoffiemachine met bonensysteem | • |
| VitroLine | • |
| ArtLine | • |
| Kleur | Obsidiaanzwart |
| Voordelen | |
| AromaticSystemFresh | • |
| CoffeeSelect | • |
| OneTouch-bereiding | • |
| OnTouch for Two-bereiding | • |
| DoubleShot | • |
| Gebuikersprofielen programmeerbaar | 10 |
| Kegelmaalwerk voor beter behoud van het aroma | • |
| Maling instelbaar | • |
| Koffiehoeveelheid programmeerbaar | • |
| Hoeveelheid water programmeerbaar | • |
| Watertemperatuur programmeerbaar | • |
| Hoeveelheid melk programmeerbaar | • |
| Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar | • |
| Bevochtigen programmeerbaar | • |
| TeaTimer | • |
| Bedieningsgemak | |
| Miele@home | • |
| Display | MTouch |
| MotionReact: licht aan bij benadering | • |
| MotionReact: display aan bij benadering | • |
| CupSensor | • |
| Performance-stand | • |
| EasyClick-melkkan | • |
| DirectWater | • |
| ComfortDoor | • |
| Verborggen deurgreep | • |
| BrilliantLight | • |
| Verlichting filtersysteem | • |
| Expert-stand | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Helpfunctie | • |
| Aantal bonensoorten | 3 |
| Aantal bonenreservoirs | 3 |
| Capaciteit bonenreservoir A in g | 300 |
| Capaciteit bonenreservoir B in g | 150 |
| Capaciteit bonenreservoir C in g | 150 |
| Capaciteit bonenreservoirs totaal in g | 600 |
| Uitneembare bonenreservoirs | • |
| Capaciteit waterreservoir in liters | 2,7 |
| Capaciteit melkkan in l | 0,7 |
| Capaciteit opvangschaal in l | 1,6 |
| Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir | • |
| Dagtijdweergave | • |

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.



EAN: 4002516139782 / Materiaalnummer: 11163980 /

Oud Materiaalnummer: 29784520EU1

| | |
|--------------------------------|--------|
| Tijdsynchronisatie | • |
| Datumweergave | • |
| Inschakeltijd programmeerbaar | • |
| Uitschakeltijd programmeerbaar | • |
| Stand-by tijd programmeerbaar | • |
| Individuele instellingen | • |
| Dranken | |
| Hoeveelheden in ml | 20-300 |
| Ristretto enkel | • |
| Ristretto dubbel | • |
| Espresso enkel | • |
| Espresso dubbel | • |
| Koffie enkel | • |
| Koffie dubbel | • |
| Caffè lungo enkel | • |
| Caffè lungo dubbel | • |
| Cappuccino enkel | • |
| Cappuccino dubbel | • |
| Latte macchiato enkel | • |
| Latte macchiato dubbel | • |
| Hete melk enkel | • |
| Hete melk dubbel | • |
| Melkschuim enkel | • |
| Melkschuim dubbel | • |
| Espresso macchiato enkel | • |
| Espresso macchiato dubbel | • |
| Cappuccino Italiano enkel | • |
| Cappuccino Italiano dubbel | • |
| Flat white enkel | • |
| Flat white dubbel | • |
| Café au lait enkel | • |
| Café au lait dubbel | • |
| Caffè latte enkel | • |
| Caffè latte dubbel | • |
| Caffè americano enkel | • |
| Caffè americano dubbel | • |
| Long black enkel | • |
| Long black dubbel | • |
| Warm water enkel | • |
| Warm water dubbel | • |
| Heet water enkel | • |
| Heet water dubbel | • |
| Zwarte thee enkel | • |
| Zwarte thee dubbel | • |
| Kruidenthee enkel | • |
| Kruidenthee dubbel | • |
| Vruchtenthee enkel | • |
| Vruchtenthee dubbel | • |
| Groene thee enkel | • |
| Groene thee dubbel | • |
| Witte thee enkel | • |

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescal voor de hoogste eisen.

EAN: 4002516139782 / Materiaalnummer: 11163980 /

Oud Materiaalnummer: 29784520EU1

| | |
|---|---------|
| Witte thee dubbel | • |
| Japanse thee enkel | • |
| Japanse thee dubbel | • |
| Chai latte enkel | • |
| Chai latte dubbel | • |
| Koffiekan | • |
| Theepot | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energiebesparende Eco-stand | • |
| Verbruik in de stand-by-modus in W | 1,0 |
| Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 1,4 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min | 20 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min | 20 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min | 20 |
| Onderhoudscomfort | |
| AutoDescal | • |
| Handmatig ontkalken | • |
| AutoClean | • |
| Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir | • |
| Comfortabele reinigingsprogramma's | • |
| Automatische spoelfunctie | • |
| ComfortClean | • |
| Uitneembare melkleiding | • |
| Uitneembaar filtersysteem | • |
| Waterhardheid instelbaar | • |
| Veiligheid | |
| Vergrendeling | • |
| Technische gegevens | |
| Minimale nisbreedte in mm | 560 |
| Maximale nisbreedte in mm | 568 |
| Minimale nishoogte in mm | 450 |
| Maximale nishoogte in mm | 452 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| In hoogte verstelbare uitloop in cm | 16,5 |
| In hoogte verstelbare uitloop in cm | 4,0 |
| Breedte in mm | 595 |
| Hoogte in mm | 455 |
| Diepte in mm | 475 |
| Diepte bij geopende deur in cm | 108,0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 1,45 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Zekering in A | 10 |
| Aantal fasen | 1 |
| Lengte watertoevoerslang in m | 1,5 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,0 |
| Bijbehorende accessoires | |
| Melkkan van glas | • |
| Ontkalkingspatroon | • |
| AutoCleaner | • |

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescalce voor de hoogste eisen.



EAN: 4002516139782 / Materiaalnummer: 11163980 /
Oud Materiaalnummer: 29784520EU1

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugûês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater


in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.



CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)