

DGD 7635

Drukstoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer
de snelste en krachtigste stoomoven ter wereld.



- Zeer snelle verwarming en korte bereidingstijden – PowerSteam
- Stoomreductie voor einde bereidingstijd
- Uitstekende veiligheid – betrouwbare veiligheidssystemen
- Inbouw zowel voor de 38 cm als ook voor de 45 cm nis mogelijk
- Harmonieus design – liftdeur

EAN: 4002516175735 / Materiaalnummer: 11170090 / Oud Materiaalnummer: 23763545NL

Model	
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Model en design	
Drukstoomoven	•
PureLine	•
Liftdeur met aanpaslijst boven (voor nishoogte 38 cm)	•
Voordelen	
Externe stoomopwekker	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Functies	
Ontdooien	•
Stomen	•
Stomen onder druk	•
Verwarmen	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Display	2 x segmentdisplay
Zelfsluitend uittrekbaar plateau	•
Bereiden onafhankelijk van de hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Menu koken	•
Stoomreductie voor einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte	•
Externe stoomopwekker	•
Uitneembare geleiderails	•
Ontkalken	•
Stoomtechn./watertoevoer	
PowerSteam	•
DirectWater plus	•
Afvoerfilter	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Wasemkoeling	•
Automatische drukafbouw	•
Overdrukbeveiliging, tweevoudig	•
Deurvergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	19
Aantal niveaus	3
Draairichting deur	Links
Temperatuurregeling stoomoven min. in °C	40
Temperatuurregeling stoomoven max. in °C	120

DGD 7635

Drukstoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer
de snelste en krachtigste stoomoven ter wereld.




EAN: 4002516175735 / Materiaalnummer: 11170090 / Oud Materiaalnummer: 23763545NL


Stomen onder druk van 101 °C tot 120 °C	•
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	380
Nishoogte in mm max.	380
Nisdiepte in mm	555
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 385 x 565
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	385
Diepte in mm	565
Gewicht in kg	42,8
Totale aansluitwaarde in kW	5,10-5,60
Spanning in V	230-240
Frequentie in Hz	50
Aantal fasen	3
Aansluitkabel	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	2
Lengte watertoevoerslang in m	2,0
Lengte waterafvoerslang in m	2,5
Meegeleverde accessoires	
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen stoomovenpannen met gaatjes	2
Roestvrijstalen stoomovenpannen zonder gaatjes	1
Plateau	1

DGD 7635


Drukstoomoven met aansluiting voor vers water en waterafvoer de snelste en krachtigste stoomoven ter wereld.




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




DGD cut-out water hose, installation drawing




built-in DGD, installation drawing




450 AB45-7 built-in niche, installation drawing




connections and ventilation DGD 7 side view with and without lift door DGD7, installation drawing




side view DGD 450, installation drawings



Side view with and without lift door DGD7, installation drawings



built-in DGD build-under, installation drawing



built-in DGD 450 build-under, installation drawing