

PDR 507 HP [Special]

Professional-warmtepompdroger, Kleine Geweldenaars

met zeer laag energieverbruik, passend bij de PWM 507 Special. Belading 7.0 kg.



- Trommelvolume 130.00 l, belading 7.0 kg
- 50% lager energieverbruik dan luchtafvoerdrogers*
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Eenvoudig programmakeuze op het touchscreen – M Special
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

* Het energieverbruik van warmtepompdrogers is maximaal 50% lager dan dat van elektrisch verwarmde luchtafvoerdrogers.

EAN: 4002516163282 / Materiaalnummer: 11170380 /

Oud Materiaalnummer: 52507191ZER

Model en uitvoering	
Model	Voorlader, geschikt voor zuil
Serie	Performance
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	7,0
Trommelvolume in l	130,00
Droogstelsel	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor cafetaria's	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	2,70
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,17
Programmaduur in min.	67
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	67
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	57
Besturing	
Soort besturing	M Special
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgeremd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	220-240V~ 50HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	1,44
Zekering in A	10
Levering met stekker	•
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	777
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	68,5
Brutogewicht in kg	74

PDR 507 HP [Special]

Professional-warmtepompdroger, Kleine Geweldenaars

met zeer laag energieverbruik, passend bij de PWM 507 Special. Belading 7.0 kg.



EAN: 4002516163282 / Materiaalnummer: 11170380 /

Oud Materiaalnummer: 52507191ZER

Maximale vloerbelasting in N/m² 920

Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur	3,60
Uitvoering	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
Onderhoudsarm warmtewisselaar-filtersysteem	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam plus	•
Condenswaterafvoer	•
Communicatieschacht	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Bevat gefluoreerde broeikasgassen	•
Hermetisch gesloten systeem	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,61
Broeikaspotentieel koelmiddel in kg CO ₂ e	1430
Broeikaspotentieel apparaat in kg CO ₂ e	872,00
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
LAN/wifi-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•