

PDR 908 [EL MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



- Trommelvolume 130.00 l, belading 8.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516227311 / Materiaalnummer: 11250970 /
Oud Materiaalnummer: 52908487MAR

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Zijwanden	Poedercoating, lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	8,0
Trommelvolume in l	130,00
Droogstelsysteem	Verbruikte lucht
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	4,8
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,50
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,50
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,42
Programmaduur in min.	52
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	52
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	47
Besturing	
Soort besturing	M Touch Flex
Programmeerbaarheid	programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgestuurd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 440V 50/60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	5,16
Totale aansluitwaarde in kW	5,40
Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3~ 400V 50/60HZ
Vermogen in kW	4,26
Totale aansluitwaarde in kW	4,50
Zekering in A	10
Mogelijke spanningsvariant 2	
Elektrische aansluiting	3~ 480V 50/60HZ

PDR 908 [EL MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



EAN: 4002516227311 / Materiaalnummer: 11250970 /
Oud Materiaalnummer: 52908487MAR

Vermogen in kW	6,14
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Zekering in A	10
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	605
Buitenmaat, nettodiepte in mm	717
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	69,0
Brutogewicht in kg	75
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarden	
Geluidsemisssieniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 μPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	0,76
Uitvoering	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Communicatieschacht	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN/wifi-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Lloyd-register	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•