

## PDR 908 [EL MAR 3 AC 230V 50-60Hz]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



- Trommelvolume 130.00 l, belading 8.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516195498 / Materiaalnummer: 11250990 /  
Oud Materiaalnummer: 52908386MAR

| <b>Model en uitvoering</b>  |                         |
|---|-------------------------|
| Model   | Voorlader               |
| Serie   | Performance Plus        |
| Front   | Lotuswit                |
| Zijwanden   | Poedercoating, lotuswit |
| Kleur bedieningspaneel  | Roestvrij staal         |
| Belading in kg  | 8,0                     |
| Trommelvolume in l  | 130,00                  |
| Droogstelsysteem  | Verbruikte lucht        |
| Deuropening [Ø] in mm   | 370                     |
| Openingshoek deur in graden   | 167                     |
| Draairichting deur  | links                   |
| SoftCare-trommel van roestvrij staal  | Ja                      |
| <b>Toepassing</b>   |                         |
| Geschikt voor offshore  | •                       |
| Geschikt voor marine  | •                       |
| <b>Capaciteitsgegevens</b>  |                         |
| Maximale verdampingscapaciteit in l/uur                                     | 5,5                     |
| Specifiek energieverbruik in kWh/kg   | 0,50                    |
| Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg          | 0,50                    |
| Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg | 0,42                    |
| Programmaduur in min.   | 42                      |
| Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.                        | 42                      |
| Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.               | 37                      |
| <b>Besturing</b>  |                         |
| Soort besturing   | M Touch Flex            |
| Programmeerbaarheid   | programmeerbaar         |
| Programmabesturing  | Restvochtgestuurd       |
| Maximale voorprogrammering in uren  | 24                      |
| Resttijdindicatie   | •                       |
| Weergave programmaverloop   | •                       |
| Taal altijd eenvoudig selecteerbaar   | •                       |
| <b>Standaard elektrische aansluiting</b>                                    |                         |
| Verwarmingsoort   | Elektrisch              |
| Elektrische aansluiting   | 3~ 230V 50/60HZ         |
| Vermogen elektrische verwarming in kW                                       | 6,14                    |
| Totale aansluitwaarde in kW   | 6,40                    |
| Zekering in A   | 16                      |
| <b>Afmetingen en gewicht droger</b>   |                         |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm   | 850                     |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm  | 596                     |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm   | 717                     |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm   | 940                     |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm  | 660                     |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm   | 820                     |

PDR 908 [EL MAR 3 AC 230V 50-60Hz]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



EAN: 4002516195498 / Materiaalnummer: 11250990 /

Oud Materiaalnummer: 52908386MAR

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Nettogewicht in kg           | 51,5 |
| Brutogewicht in kg           | 57   |
| Maximale vloerbelasting in N | 920  |

#### Emissiewaarden

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Geluidsemissieniveau op werkplek    | ≤70 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h | 0,76                |

#### Uitvoering

|  |   |
|--|---|
| Intelligent reverserende trommel               | • |
| Axiale luchtgeleiding                          | • |
| Groot filter                                   | • |
| PerfectDry                                     | • |
| Softlift-ribben                                | • |
| Functie Behoedzaam                             | • |
| Communicatieschacht                            | • |
| Droogrek (optie)                               | • |
| Trommelverlichting                             | • |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires | • |

#### Efficiëntie

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Recyclingpercentage in % | 95 |
|--------------------------|----|

#### Aansluitmogelijkheden

|  |   |
|--|---|
| Betaalsysteem (optie)                            | • |
| Optische interface voor servicetoegang           | • |
| Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie) | • |
| LAN/wifi-module (optie)                          | • |
| WiFiConn@ct                                      | • |

#### Normen, keur- en kenmerken

|   |   |
|---|---|
| CE  | • |
| Bescherming tegen opspattend water IP x4        | • |
| WEEE  | • |
| Lloyd-register                                  | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |