

## PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



- Trommelvolume 130.00 l, belading 8.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516218463 / Materiaalnummer: 11251050 /  
Oud Materiaalnummer: 52908482MAR

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Zijwanden	Poedercoating, lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	8,0
Trommelvolume in l	130,00
Droogstelsel	Verbruikte lucht
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	5,5
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,50
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,50
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,42
Programmaduur in min.	42
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	42
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	37
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Flex
Programmeerbaarheid	programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgestuurd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N~ 400V 50/60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	6,14
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Zekering in A	10
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	230V~ 50/60HZ
Vermogen in kW	2,90
Totale aansluitwaarde in kW	3,24
Zekering in A	16
<b>Mogelijke spanningsvariant 2</b>	
Elektrische aansluiting	3~ 230V 50/60HZ

PDR 908 [EL MAR 3N AC 400V 50-60Hz]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



EAN: 4002516218463 / Materiaalnummer: 11251050 /  
Oud Materiaalnummer: 52908482MAR

Vermogen in kW	6,14
Totale aansluitwaarde in kW	6,40
Zekering in A	16
<b>Afmetingen en gewicht droger</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	605
Buitenmaat, nettodiepte in mm	717
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820
Nettogewicht in kg	51,5
Brutogewicht in kg	57
Maximale vloerbelasting in N	920
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 μPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	0,76
<b>Uitvoering</b>	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Groot filter	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam	•
Communicatieschacht	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie</b>	
Recyclingpercentage in %	95
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN/wifi-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Lloyd-register	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•