

## PDR 908 [EL MAR 2 AC 208-240V 60Hz]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



- Trommelvolume 130.00 l, belading 8.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516216896 / Materiaalnummer: 11251140 /  
Oud Materiaalnummer: 52908489MAR

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Zijwanden	Poedercoating, lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	8,0
Trommelvolume in l	130,00
Droogstelsysteem	Verbruikte lucht
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	3,7
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,49
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,49
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,41
Programmaduur in min.	62
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	62
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	57
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Flex
Programmeerbaarheid	programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgestuurd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	2~ 208-240V 60HZ
Vermogen elektrische verwarming in kW	3,03-4,04
Totale aansluitwaarde in kW	3,40-4,30
Zekering in A	30
<b>Afmetingen en gewicht droger</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	606
Buitenmaat, nettodiepte in mm	717
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820

PDR 908 [EL MAR 2 AC 208-240V 60Hz]

Luchtafvoerdroger, elektrisch verwarmd

Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



EAN: 4002516216896 / Materiaalnummer: 11251140 /

Oud Materiaalnummer: 52908489MAR

Nettogewicht in kg	72,0
--------------------	------

Brutogewicht in kg	78
--------------------	----

Maximale vloerbelasting in N	920
------------------------------	-----

#### Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 μPa
----------------------------------	---------------------

Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	0,76
-------------------------------------	------

#### Uitvoering

Intelligent reverserende trommel	•
----------------------------------	---

Axiale luchtgeleiding	•
-----------------------	---

Groot filter	•
--------------	---

PerfectDry	•
------------	---

Softlift-ribben	•
-----------------	---

Functie Behoedzaam	•
--------------------	---

Communicatieschacht	•
---------------------	---

Droogrek (optie)	•
------------------	---

Trommelverlichting	•
--------------------	---

Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
------------------------------------------------	---

#### Efficiëntie

Recyclingpercentage in %	95
--------------------------	----

#### Aansluitmogelijkheden

Betaalsysteem (optie)	•
-----------------------	---

Optische interface voor servicetoegang	•
----------------------------------------	---

Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
--------------------------------------------------	---

LAN/wifi-module (optie)	•
-------------------------	---

WiFiConn@ct	•
-------------	---

#### Normen, keur- en kenmerken

WEEE	•
------	---

Lloyd-register	•
----------------	---

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•
-------------------------------------------------	---