

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 60Hz]
 Warmtepompdroogautomaat
 Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



- Trommelvolume 130.00 l, belading 8.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516218258 / Materiaalnummer: 11251180 /
 Oud Materiaalnummer: 52908188MAR

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Lotuswit
Zijwanden	Poedercoating, lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	8,0
Trommelvolume in l	130,00
Droogstelsel	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	2,6
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,17
Programmaduur in min.	88
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	88
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	76
Besturing	
Soort besturing	M Touch Flex
Programmeerbaarheid	programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgestuurd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Standaard elektrische aansluiting	
Verwarmingstype	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	230V~ 60HZ
Totale aansluitwaarde in kW	1,20
Zekering in A	10
Levering met stekker	•
Afmetingen en gewicht droger	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	777
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 60Hz]
 Warmtepompdroogautomaat
 Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



EAN: 4002516218258 / Materiaalnummer: 11251180 /
 Oud Materiaalnummer: 52908188MAR

Nettogewicht in kg	71,0
Brutogewicht in kg	77
Maximale vloerbelasting in N	920
Emissiewaarden	
Geluidsemissieniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	3,60
Uitvoering	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
Onderhoudsarm warmtewisselaar-filtersysteem	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam plus	•
Condenswaterafvoer	•
Communicatieschacht	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie	
Recyclingpercentage in %	95
Bevat gefluoreerde broeikasgassen	•
Hermetisch gesloten systeem	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,59
Broeikaspotentieel koelmiddel in kg CO2e	1430
Broeikaspotentieel apparaat in kg CO2e	844,00
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
LAN/wifi-module (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Lloyd-register	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•