

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 50Hz]  
 Warmtepompdroogautomaat  
 Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



- Trommelvolume 130.00 l, belading 8.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Perfect drogen van alle textielsoorten – PerfectDry

EAN: 4002516218715 / Materiaalnummer: 11251210 /  
 Oud Materiaalnummer: 52908281MAR

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Zijwanden	Poedercoating, lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	8,0
Trommelvolume in l	130,00
Droogstelsel	Warmtepomp
Deuropening [Ø] in mm	370
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	links
SoftCare-trommel van roestvrij staal	Ja
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Maximale verdampingscapaciteit in l/uur	2,6
Specifiek energieverbruik in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Katoen/Kastdroog restvocht 48% in kWh/kg	0,20
Specifiek energieverbruik Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in kWh/kg	0,17
Programmaduur in min.	88
Programmaduur Katoen/Kastdroog restvocht 48% in min.	88
Programmaduur Gemengd wasgoed/Kastdroog restvocht 40% in min.	76
<b>Besturing</b>	
Soort besturing	M Touch Flex
Programmeerbaarheid	programmeerbaar
Programmabesturing	Restvochtgestuurd
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Warmtepomp
Elektrische aansluiting	230V~ 50HZ
Totale aansluitwaarde in kW	1,44
Zekering in A	10
Levering met stekker	•
<b>Afmetingen en gewicht droger</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	605
Buitenmaat, nettodiepte in mm	777
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	820

PDR 908 HP [MAR 1N AC 230V 50Hz]  
 Warmtepompdroogautomaat  
 Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



EAN: 4002516218715 / Materiaalnummer: 11251210 /  
 Oud Materiaalnummer: 52908281MAR

Nettogewicht in kg	72,0
Brutogewicht in kg	78
Maximale vloerbelasting in N	920
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	3,60
<b>Uitvoering</b>	
Intelligent reverserende trommel	•
Axiale luchtgeleiding	•
Pluizenfilter in de deur	•
Onderhoudsarm warmtewisselaar-filtersysteem	•
PerfectDry	•
Softlift-ribben	•
Functie Behoedzaam plus	•
Condenswaterafvoer	•
Communicatieschacht	•
Droogrek (optie)	•
Trommelverlichting	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie</b>	
Recyclingpercentage in %	95
Bevat gefluoreerde broeikasgassen	•
Hermetisch gesloten systeem	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,61
Broeikaspotentieel koelmiddel in kg CO <sub>2</sub> e	1430
Broeikaspotentieel apparaat in kg CO <sub>2</sub> e	872,00
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
LAN/wifi-module (optie)	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
Bescherming tegen opspattend water IP x4	•
WEEE	•
Lloyd-register	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•