

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp
Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



- Trommelvolume 73 l, belading 8.0 kg
- 22% lager water- en 28% lager energieverbruik*
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516223504 / Materiaalnummer: 11251290 /
Oud Materiaalnummer: 51908387MAR

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	8,0
Trommelvolume in l	73
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand, van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,40
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,13
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	51,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	1,05
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	48,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,50
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	45
Toerental in toeren per minuut	1600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Flex
Programmeerbaarheid	programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	96
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp
Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



EAN: 4002516223504 / Materiaalnummer: 11251290 /
Oud Materiaalnummer: 51908387MAR

Sensor leegmelding

•

Standaard elektrische aansluiting

Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 440V
Vermogen in kW	4,00
Totale aansluitwaarde in kW	4,20
Zekering in A	10

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	3~ 400V
Vermogen in kW	3,40
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Zekering in A	10

Mogelijke spanningsvariant 2

Elektrische aansluiting	3~ 480V 50/60HZ
Vermogen in kW	4,80
Totale aansluitwaarde in kW	5,00
Zekering in A	10

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	1x 1/2"-slang met 3/4"-koppeling
Warm water [aantal]	1x 1/2"-slang met 3/4"-koppeling
Afvoerpomp	DN 22

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	605
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	108,0
Brutogewicht in kg	112
Maximale vloerbelasting in N	2820

Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,00

Uitvoering

3-dimensionale onbalansbewaking	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Voorstrijken	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Trommelverlichting led, klasse 1	•

PWM 908 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp
Lloyd's Register approved, belading 8.0 kg.



EAN: 4002516223504 / Materiaalnummer: 11251290 /
Oud Materiaalnummer: 51908387MAR

Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
Efficiëntie	
Recyclingpercentage in %	95
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN/wifi-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, keur- en kenmerken	
WEEE	•
Lloyd-register	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•