

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp  
Lloyd's Register approved, belading 6.0 kg.



- Trommelvolume 57 l, belading 6.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- 22% lager water- en 28% lager energieverbruik\*
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

\* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516220985 / Materiaalnummer: 11251300 /  
Oud Materiaalnummer: 51906187MAR

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	6,0
Trommelvolume in l	57
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand, van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,50
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,16
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	45,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,95
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	59
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	42,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,38
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	45
Toerental in toeren per minuut	1600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Touch Flex
Programmeerbaarheid	programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	96
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter (optie)	•
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	6

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp  
Lloyd's Register approved, belading 6.0 kg.



EAN: 4002516220985 / Materiaalnummer: 11251300 /  
Oud Materiaalnummer: 51906187MAR

Sensor leegmelding

•

<b>Standaard elektrische aansluiting</b>	
Verwarmingsoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3~ 440V
Vermogen in kW	4,00
Totale aansluitwaarde in kW	4,20
Zekering in A	10
<b>Mogelijke spanningsvariant 1</b>	
Elektrische aansluiting	3~ 400V
Vermogen in kW	3,40
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Zekering in A	10
<b>Mogelijke spanningsvariant 2</b>	
Elektrische aansluiting	3~ 480V 50/60HZ
Vermogen in kW	4,80
Totale aansluitwaarde in kW	5,00
Zekering in A	10
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Koud water [aantal]	1x 1/2"-slang met 3/4"-koppeling
Warm water [aantal]	1x 1/2"-slang met 3/4"-koppeling
Afvoerpomp	DN 22
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	850
Buitenmaat, nettobreedte in mm	596
Buitenmaat, nettodiepte in mm	714
Buitenmaat, brutohoogte in mm	940
Buitenmaat, brutobreedte in mm	660
Buitenmaat, brutodiepte in mm	768
Nettogewicht in kg	106,0
Brutogewicht in kg	110
Maximale vloerbelasting in N	2820
<b>Emissiewaarden</b>	
Geluidsemissieniveau op werkplek	≤70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,00
<b>Uitvoering</b>	
3-dimensionale onbalansbewaking	•
Professionele schokdempers	•
Sterke roestvrijstalen flens	•
Desinfecteren	•
EcoSpeed	•
Voorstrijken	•
Efficiënte meeneemribbentechniek	•
Temperatuurregeling	•
Speciale verwarmingselementen	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Trommelverlichting led, klasse 1	•

PWM 906 [EL DP MAR 3 AC 400-480V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp  
Lloyd's Register approved, belading 6.0 kg.



EAN: 4002516220985 / Materiaalnummer: 11251300 /  
Oud Materiaalnummer: 51906187MAR

Communicatieschacht	•
Trommel bijvullen	•
Niet van het apparaat afhankelijke accessoires	•
<b>Efficiëntie</b>	
Recyclingpercentage in %	95
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
LAN/wifi-module (optie)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
WEEE	•
Lloyd-register	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•