

PWM 906 [EL DP MAR 2N AC 400V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp
Lloyd's Register approved, belading 6.0 kg.



- Trommelvolume 57 l, belading 6.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- Maximaal bedieningscomfort door kleurendisplay – M Touch Flex
- 22% lager water- en 28% lager energieverbruik*
- Grondige reiniging door het professionele wasprogramma

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516218500 / Materiaalnummer: 11252330 /
Oud Materiaalnummer: 51906381MAR

| Model en uitvoering | |
|--|------------------|
| Model | Voorlader |
| Serie | Performance Plus |
| Front | Roestvrij staal |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrij staal |
| Belading in kg | 6,0 |
| Trommelvolume in l | 57 |
| Deuropening [Ø] in mm | 300 |
| Openingshoek deur in graden | 167 |
| Draairichting deur | rechts |
| Onderhoudsvrije synchroonmotor | • |
| SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand, van roestvrij staal | • |
| Toepassing | |
| Geschikt voor offshore | • |
| Geschikt voor marine | • |
| Capaciteitsgegevens | |
| Geteste antivirale werking | • |
| Geteste hygiëne | • |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg | 7,50 |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg | 0,16 |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg | 7,00 |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg | 0,06 |
| Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l | 45,0 |
| Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh | 0,95 |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water in min. | 59 |
| Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l | 42,0 |
| Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh | 0,38 |
| Programmaduur bij aansluiting op warm water in min. | 49 |
| Restvocht bij koud spoelen in % | 48 |
| Restvocht bij warm spoelen in % | 45 |
| Toerental in toeren per minuut | 1600 |
| g-factor | 704 |
| Geteste bedrijfsuren | 30000 |
| Besturing | |
| Soort besturing | M Touch Flex |
| Programmeerbaarheid | Programmeerbaar |
| Maximale voorprogrammering in uren | 96 |
| Resttijdindicatie | • |
| Weergave programmaverloop | • |
| Taal altijd eenvoudig selecteerbaar | • |
| Dosering | |
| Wasmiddellade | 3 vakken |
| CapDosing | • |
| Flexibele doseeradapter (optie) | • |
| Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] | 6 |

PWM 906 [EL DP MAR 2N AC 400V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp
Lloyd's Register approved, belading 6.0 kg.



EAN: 4002516218500 / Materiaalnummer: 11252330 /
Oud Materiaalnummer: 51906381MAR

Sensor leegmelding

•

Standaard elektrische aansluiting

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Verwarmingsoort | Elektrisch |
| Elektrische aansluiting | 2N~ 400V 50-60 HZ |
| Vermogen in kW | 5,30 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 5,50 |
| Zekering in A | 16 |

Mogelijke spanningsvariant 1

| | |
|-----------------------------|-------|
| Elektrische aansluiting | 230V~ |
| Vermogen in kW | 2,65 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 2,85 |
| Zekering in A | 16 |

Wateraansluiting/-afvoer

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Koud water [aantal] | 1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl. |
| Warm water [aantal] | 1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp. |
| Afvoerpomp | DN 22 |

Afmetingen en gewicht

| | |
|--------------------------------|-------|
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 850 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 605 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 714 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 940 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 660 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 768 |
| Nettogewicht in kg | 100,0 |
| Brutogewicht in kg | 104 |
| Maximale vloerbelasting in N | 2820 |

Emissiewaarden

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Geluidsemissieniveau op werkplek | ≤70 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h | 1,00 |

Uitvoering

| | |
|--|---|
| 3-dimensionale onbalansbewaking | • |
| Professionele schokdempers | • |
| Sterke roestvrijstalen flens | • |
| Desinfecteren | • |
| EcoSpeed | • |
| Voorstrijken | • |
| Efficiënte meeneemribbentechniek | • |
| Temperatuurregeling | • |
| Speciale verwarmingselementen | • |
| Beladingsautomaat | • |
| Flowmeter | • |
| Trommelverlichting led, klasse 1 | • |
| Communicatieschacht | • |
| Trommel bijvullen | • |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires | • |

Efficiëntie en duurzaamheid

| | |
|--------------------------|----|
| Recyclingpercentage in % | 95 |
|--------------------------|----|

PWM 906 [EL DP MAR 2N AC 400V 50-60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp
Lloyd's Register approved, belading 6.0 kg.



EAN: 4002516218500 / Materiaalnummer: 11252330 /
Oud Materiaalnummer: 51906381MAR

Aansluitmogelijkheden

| | |
|--|---|
| Betaalsysteem (optie) | • |
| Optische interface voor servicetoegang | • |
| Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie) | • |
| LAN/wifi-module (optie) | • |
| WiFiConn@ct | • |

Normen, keur- en kenmerken

| | |
|---|---|
| WEEE | • |
| Lloyd-register | • |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG | • |