

PWM 507 [EL DP MAR 1N AC 230 V 60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp
Lloyd's Register approved, belading 7.0 kg.



- Trommelvolume 64 l, belading 7.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- 22% lager water- en 28% lager energieverbruik*
- M Select bedieningseenheid met veel standaard- en speciale programma's
- Toekomstbestendige connectiviteit via wifi

* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.

EAN: 4002516296638 / Materiaalnummer: 11300950 /
Oud Materiaalnummer: 51507185MAR

Model en uitvoering	
Model	Voorlader
Serie	Performance
Front	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Belading in kg	7,0
Trommelvolume in l	64
Deuropening [Ø] in mm	300
Openingshoek deur in graden	167
Draairichting deur	rechts
Onderhoudsvrije synchroonmotor	•
SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand, van roestvrij staal	•
Toepassing	
Geschikt voor offshore	•
Geschikt voor marine	•
Capaciteitsgegevens	
Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,00
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,14
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,60
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	49,0
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	0,98
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	69
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	46,0
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	0,44
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	59
Restvocht bij koud spoelen in %	48
Restvocht bij warm spoelen in %	45
Toerental in toeren per minuut	1600
g-factor	704
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Soort besturing	M Select
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Maximale voorprogrammering in uren	24
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Paneel met eenvoudige symbolen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Dosering	
Wasmiddellade	3 vakken
CapDosing	•
Flexibele doseeradapter (optie)	•

PWM 507 [EL DP MAR 1N AC 230 V 60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp
Lloyd's Register approved, belading 7.0 kg.



EAN: 4002516296638 / Materiaalnummer: 11300950 /

Oud Materiaalnummer: 51507185MAR

Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal] 6

Sensor leegmelding •

Standaard elektrische aansluiting

Verwarmingsoort Elektrisch

Elektrische aansluiting 230V~ 60HZ

Vermogen in kW 2,65

Totale aansluitwaarde in kW 2,85

Zekering in A 16

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting 230V~

Vermogen in kW 2,65

Totale aansluitwaarde in kW 2,85

Zekering in A 16

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal] 1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl.

Warm water [aantal] 1x 1/2" met 3/4"-schroefkopp.

Afvoerpomp DN 22

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettahoogte in mm 850

Buitenmaat, nettobreedte in mm 596

Buitenmaat, nettodiepte in mm 714

Buitenmaat, brutohoogte in mm 944

Buitenmaat, brutobreedte in mm 660

Buitenmaat, brutodiepte in mm 768

Nettogewicht in kg 98,0

Brutogewicht in kg 102

Maximale vloerbelasting in N 2820

Emissiewaarden

Geluidsemissieniveau op werkplek ≤70 dB(A) re 20 µPa

Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h 1,00

Uitvoering

3-dimensionale onbalansbewaking •

Professionele schokdempers •

Sterke roestvrijstalen flens •

Desinfecteren •

EcoSpeed •

Voorstrijken •

Efficiënte meeneemribbentechniek •

Temperatuurregeling •

Speciale verwarmingselementen •

Beladingsautomaat •

Flowmeter •

Trommelverlichting led, klasse 1 •

Communicatieschacht •

Trommel bijvullen •

Niet van het apparaat afhankelijke accessoires •

PWM 507 [EL DP MAR 1N AC 230 V 60Hz]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp
Lloyd's Register approved, belading 7.0 kg.



EAN: 4002516296638 / Materiaalnummer: 11300950 /

Oud Materiaalnummer: 51507185MAR

Efficiëntie en duurzaamheid

Recyclingpercentage in % 95

Aansluitmogelijkheden

Betaalsysteem (optie) •

Optische interface voor servicetoegang •

Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie) •

LAN/wifi-module (optie) •

WiFiConn@ct •

Normen, keur- en kenmerken

WEEE •

Lloyd-register •

Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG •